

ESG 8/20 MM WS VPE1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Гарантия длительного срока службы: ESG**

Данные этикетки различных цветов и форматов имеют надежную клеевую основу, которая обеспечивает наилучшее прикрепление к поверхности. Двухслойный полиэстер делает основной материал очень тонким, но при этом чрезвычайно стойким к разрыву.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Резные материалы для разных требований
- Возможность использования с оборудованием многих производителей
- Маркировочные элементы для устройств с привычным дизайном

Основные данные для заказа

| | |
|---------------------|---|
| Исполнение | ESG, Маркировочные элементы для устройств, 8 x 20 mm, белый |
| Номер для заказа | 2496810000 |
| Тип | ESG 8/20 MM WS VPE1000 |
| GTIN (EAN) | 4050118508314 |
| Кол. | 1 000 Шт. |
| совместимый принтер | 2599430000 2599440000 |

ESG 8/20 MM WS VPE1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| Глубина | 0,1 мм | Глубина (дюймов) | 0,004 inch |
| Высота | 8 мм | Высота (в дюймах) | 0,315 inch |
| Ширина | 20 мм | Ширина (в дюймах) | 0,787 inch |
| Масса нетто | 0,043 g | | |

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...120 °C

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

| | | | |
|----------------------------------|--------|--------------------------------|---|
| Галогены | Нет | Исполнение | самоклеящийся, без содержания галогенов |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | Клей | Акрилат, клейкие |
| Количество на один рулон | 1 000 | Материал | Полиэстер |
| Сертификация по стандарту UL 969 | Да | Температурный диапазон вставки | -40...120 °C |
| Температурный диапазон, макс.. | 120 °C | Температурный диапазон, мин. | -40 °C |
| Цветовой код | белый | Ширина | 20 мм |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

ESG 8/20 MM WS VPE1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



ESG 8/20 MM WS VPE1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|----------------|
| Тип | RIBBON MM 76/360 SW | Исполнение |
| Номер для заказа | 2095080000 | Красящая лента |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

THM MULTIMARK PLUS



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Тип | MM PLUS ROLLER 110 |
| Номер для заказа | 20952590000 |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 |
| Кол. | 1 Шт. |

ESG 8/20 MM WS VPE1000**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Аксессуары****THM MMP**

Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|----------------------------|
| Тип | THM MMP ROLLER 115 |
| Номер для заказа | 1857420000 |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 |
| Кол. | 1 Шт. |