

## SM 27/18-22 MM GR VPE100


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Предотвращение неправильных действий: SM**

Маркировочные элементы MultiMark для устройств могут использоваться для маркировки оборудования от разных производителей. Независимо от области применения они обеспечивают четкую идентификацию всех компонентов, таких как устройства управления и сигнальные устройства от различных поставщиков.

**Ваши преимущества при использовании MultiMark**

- Резные материалы для разных требований
- Возможность использования с оборудованием многих производителей
- Маркировочные элементы для устройств с привычным дизайном

**Основные данные для заказа**

Исполнение	SwitchMark, Маркировочные элементы для устройств, 47.75 x 27 mm, серый
Номер для заказа	<a href="#">2496940000</a>
Тип	SM 27/18-22 MM GR VPE100
GTIN (EAN)	4050118508444
Кол.	100 Шт.
совместимый принтер	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

## SM 27/18-22 MM GR VPE100

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	0,1 мм	Глубина (дюймов)	0,004 inch
Высота	47,75 мм	Высота (в дюймах)	1,88 inch
Ширина	27 мм	Ширина (в дюймах)	1,063 inch
Диаметр	22 мм	Масса нетто	0,1 g

## Температуры

Температурный диапазон вставки -40...120 °C

## Маркировочные элементы для устройств

Галогены	Нет	Диаметр	22 мм
----------	-----	---------	-------

## Общие данные

Галогены	Нет	Исполнение	без содержания галогенов, самоклеящийся
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Клей	Акрилат, клейкие
Материал	Полиэстер	Размер маркировочной области	18 x 27 mm
Сертификация по стандарту UL 969	Да	Температурный диапазон вставки	-40...120 °C
Температурный диапазон, макс..	120 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Цветовой код	серый	Ширина	27 мм

## Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

## Загрузки

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

**SM 27/18-22 MM GR VPE100**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## SM 27/18-22 MM GR VPE100

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM 76/360 SW	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2095080000</a>	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118389951	
Кол.	1 Шт.	

## THM MULTIMARK PLUS



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	MM PLUS ROLLER 110
Номер для заказа	<a href="#">2092590000</a>
GTIN (EAN)	4050118708097
Кол.	1 Шт.

## SM 27/18-22 MM GR VPE100

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## THM MMP



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	THM MMP ROLLER 115
Номер для заказа	<a href="#">1857420000</a>
GTIN (EAN)	4050118160314
Кол.	1 Шт.