

## SM DIA 60-22 MM GE VPE100


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Предотвращение неправильных действий: SM**

Маркировочные элементы MultiMark для устройств могут использоваться для маркировки оборудования от разных производителей. Независимо от области применения они обеспечивают четкую идентификацию всех компонентов, таких как устройства управления и сигнальные устройства от различных поставщиков.

**Ваши преимущества при использовании MultiMark**

- Резные материалы для разных требований
- Возможность использования с оборудованием многих производителей
- Маркировочные элементы для устройств с привычным дизайном

**Основные данные для заказа**

Исполнение	SwitchMark, Маркировочные элементы для устройств, желтый
Номер для заказа	<a href="#">2497030000</a>
Тип	SM DIA 60-22 MM GE VPE100
GTIN (EAN)	4050118508536
Кол.	100 Шт.
совместимый принтер	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

## SM DIA 60-22 MM GE VPE100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	0,1 мм	Глубина (дюймов)	0,004 inch
Диаметр	60 мм	Масса нетто	0,384 g

## Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...120 °C
--------------------------------	--------------

## Маркировочные элементы для устройств

Галогены	Нет	Диаметр	60 мм
----------	-----	---------	-------

## Общие данные

Галогены	Нет	Исполнение	без содержания галогенов, самоклеящийся
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Клей	Акрилат, клейкие
Материал	Полиэстер	Сертификация по стандарту UL 969	Да
Температурный диапазон вставки	-40...120 °C	Температурный диапазон, макс..	120 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Цветовой код	желтый

## Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки


Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
---------	--

**SM DIA 60-22 MM GE VPE100**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## SM DIA 60-22 MM GE VPE100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Красящие ленты




Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM 76/360 SW	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2095080000</a>	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118389951	
Кол.	1 Шт.	

## THM MULTIMARK PLUS



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	MM PLUS ROLLER 110
Номер для заказа	<a href="#">20972590000</a>
GTIN (EAN)	4050118708097
Кол.	1 Шт.

## SM DIA 60-22 MM GE VPE100

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## THM MMP



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	THM MMP ROLLER 115
Номер для заказа	<a href="#">1857420000</a>
GTIN (EAN)	4050118160314
Кол.	1 Шт.