

HDC XX5E02 MFSM12D-0100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Компактность**

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

Исполнение	
Номер для заказа	2503700100
Тип	HDC XX5E02 MFSM12D-0100
GTIN (EAN)	4050118523652
Кол.	1 Шт.

HDC XX5E02 MFSM12D-0100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 0,001 g

Температуры

Предельная температура -40 °C ... 90 °C

Технические характеристики кабеля

Галогены Да, Нет

Длина кабеля 1 м

Материал оболочки Radox EM 104

Наружный диаметр	Диаметр	7,25 мм
	Знаки	±
	Допуск	0,3

Наружный диаметр 7.25 mm ± 0.3

Цвет оболочки синий

Цветовая кодировка белый, желтый, синий, оранжевый

Экранированный Да

Общие данные

Версия с противоположной стороны Гнездо, прямой, M12D

Длина кабеля 1 м

Кодировка D-кодировка

Номинальное напряжение 250 V

Поверхность контакта Au (золото)

Скорость передачи 100 Мбит/с

Циклы коммутации \u2265 100

Версия со стороны модуля

Штекер

Категория Cat. 5e

Количество полюсов 4

Номинальный ток 4 A

Прочность изоляции $\geq 10^8 \Omega$

Степень загрязнения 2

Классификации

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-07	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-07	ECLASS 11.0	27-06-03-07
ECLASS 12.0	27-06-03-07	ECLASS 13.0	27-06-03-07

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)