

HDC XX6A02 MMSRJ45-0800**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Компактность**

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

Версия	
Заказ №	2503730800
Тип	HDC XX6A02 MMSRJ45-0800
GTIN (EAN)	4050118577075
Кол.	1 шт.

HDC XX6A02 MMSRJ45-0800

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	381 g
-------------	-------

Температуры

Предельная температура	-30 °C ... 90 °C
------------------------	------------------

Технические характеристики кабеля

Галогены	без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-1	Длина кабеля	8 м
Материал оболочки	Полиуретан	Цвет оболочки	зеленый

Общие данные

Версия с противоположной стороны	Штекер, прямой, RJ45	Версия со стороны модуля	Штекер
Длина кабеля	8 м	Категория	Cat. 6A
Кодировка	X-кодировка	Количество полюсов	8
Номинальное напряжение	50 V	Номинальный ток	0,5 A
Поверхность контакта	Au (золото)	Прочность изоляции	$\geq 10^8 \Omega$
Скорость передачи	10 Гбит/с, 10 Гбит/с	Степень загрязнения	2
Циклы коммутации	≥ 100		

Классификации

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-07	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-07	ECLASS 11.0	27-06-03-07
ECLASS 12.0	27-06-03-07	ECLASS 13.0	27-06-03-07

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5
Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--