

**HDC XX5E02 MMSM12D-0150****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Компактность**

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	
Номер для заказа	<a href="#">2503750150</a>
Тип	HDC XX5E02 MMSM12D-0150
GTIN (EAN)	4050118523560
Кол.	1 Шт.

## HDC XX5E02 MMSM12D-0150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто 0,001 g

## Температуры

Предельная температура -40 °C ... 90 °C

## Технические характеристики кабеля

Галогены Да, Нет

Длина кабеля 1,5 м

Материал оболочки Radox EM 104

Наружный диаметр 7.25 mm ± 0.3

Наружный диаметр	Диаметр	7,25 мм
	Знаки	±
	Допуск	0,3

Цвет оболочки синий

Цветовая кодировка белый, желтый, синий, оранжевый

Экранированный Да

## Общие данные

Версия с противоположной стороны	Штекер, прямой, M12D	Версия со стороны модуля	Штекер
Длина кабеля	1,5 м	Категория	Cat. 5e
Кодировка	D-кодировка	Количество полюсов	4
Номинальное напряжение	250 V	Номинальный ток	4 A
Поверхность контакта	Au (золото)	Прочность изоляции	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Скорость передачи	100 Мбит/с	Степень загрязнения	2
Тип	Штифт	Циклы коммутации	\u2265 100

## Классификации

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-07	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-07	ECLASS 11.0	27-06-03-07
ECLASS 12.0	27-06-03-07	ECLASS 13.0	27-06-03-07

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

## Загрузки

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

## HDC XX5E02 MMSM12D-0150

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4