

ES EPG/HPG 60 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Версия	Аксессуар, Шестигранный обжим
Заказ №	2505150000
Тип	ES EPG/HPG 60 HEX 6
GTIN (EAN)	4050118519532
Кол.	1 шт.

ES EPG/HPG 60 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	22 мм	Глубина (дюймов)	0,866 inch
Высота	42 мм	Высота (в дюймах)	1,654 inch
Ширина	42 мм	Ширина (в дюймах)	1,654 inch
Масса нетто	150 g		

Обжимные вставки

Параметр	5	Сечение медного провода для обжима	6
Ширина обжима	7 мм	Ширина обжима в мм	7

Описание контактов

Вид контакта	Кабельный наконечник DIN 46235, Кабельный наконечник DIN 46267, Часть 1	Поперечное сечение провода, макс., AWG	10
--------------	--	---	----

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Шестигранный обжим
Сечение кабельного наконечника	номин. 6 mm ²

Классификации

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--


ES EPG/HPG 60 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

6 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M6/-6	Версия
Заказ №	1497180000	Кабельный наконечник, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306729	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M4/-6	Версия
Заказ №	1497150000	Кабельный наконечник, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306767	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M5/-6	Версия
Заказ №	1497170000	Кабельный наконечник, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306590	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M12/-6	Версия
Заказ №	1497210000	Кабельный наконечник, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306347	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M10/-6	Версия
Заказ №	1497200000	Кабельный наконечник, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306385	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M8/-6	Версия
Заказ №	1497190000	Кабельный наконечник, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306613	
Кол.	100 шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

6 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-6	Версия
Заказ №	1494720000	Кабельный наконечник, 6 mm ² , 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304190	
Кол.	100 шт.	

6 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M8/-6 90	Версия
Заказ №	1496140000	Кабельный наконечник, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306248	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M6/-6 90	Версия
Заказ №	1496130000	Кабельный наконечник, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305982	
Кол.	100 шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KWN-M4/-6 90	Версия
Заказ №	1497220000	Кабельный наконечник, 6 мм²
GTIN (EAN)	4050118306477	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M12/-6 90	Версия
Заказ №	1496170000	Кабельный наконечник, 6 мм²
GTIN (EAN)	4050118305869	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M10/-6 90	Версия
Заказ №	1496150000	Кабельный наконечник, 6 мм²
GTIN (EAN)	4050118305579	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M5/-6 90	Версия
Заказ №	1496120000	Кабельный наконечник, 6 мм²
GTIN (EAN)	4050118305753	
Кол.	100 шт.	

Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

Тип	HPG 60	Версия
Заказ №	2453820000	6 мм², 300 мм², Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с
GTIN (EAN)	4050118468427	гофрированием, Трапецеидальный обжим, Овальный обжим
Кол.	1 шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Тип	EPG 60	Версия
Заказ №	2453810000	Опрессовочный инструмент, Инструменты, Инструмент для
GTIN (EAN)	4050118468434	обжима, 6мм ² , 300мм ² , Шестигранный обжим, WM-обжим,
Кол.	1 шт.	Обжим с гофрированием, Трапециевидный обжим, Овальный обжим

6 mm²**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M6/-6	Версия
Заказ №	1497850000	Кабельный наконечник, 6 мм ²
GTIN (EAN)	4050118307245	
Кол.	100 шт.	

ES EPG/HPG 60 HEX 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KP-M8/-6	Версия
Заказ №	1497860000	Кабельный наконечник, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307238	
Кол.	100 шт.	

Тип	KP-M5/-6	Версия
Заказ №	1497840000	Кабельный наконечник, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307405	
Кол.	100 шт.	

6 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-6	Версия
Заказ №	1498610000	Кабельный наконечник, 6 mm ² , 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307931	
Кол.	100 шт.	