

## ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Подобно иллюстрации

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Матрица-вставка для обжимного инструмента, Шестигранный обжим
Номер для заказа	<a href="#">2505180000</a>
Тип	ES EPG/HPG 60 HEX 25
GTIN (EAN)	4050118519570
Кол.	1 Шт.

## ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	22 мм	Глубина (дюймов)	0,866 inch
Высота	42 мм	Высота (в дюймах)	1,654 inch
Ширина	42 мм	Ширина (в дюймах)	1,654 inch
Масса нетто	167 g		

## Обжимные вставки

Параметр	10	Сечение алюминиевого провода для обжима	10
Сечение медного провода для обжима	25	Ширина обжима	5 мм
Ширина обжима в мм	12		

## Описание контактов

Вид контакта	Кабельный наконечник DIN 46235, Кабельный наконечник DIN 46267, Часть 1	Поперечное сечение провода, макс., AWG	4
--------------	---	--	---

## Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Шестигранный обжим
Сечение кабельного наконечника	номин. 25 mm <sup>2</sup>

## Классификации

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
---------	--

## ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

25 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4050118302646</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302646	
Кол.	100 шт.	

25 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KQN-M10/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4050118303865</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303865	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M6/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4050118303858</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303858	
Кол.	50 шт.	

## ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KQN-M16/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">14943490000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303148	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQN-M12/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1494160000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303902	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQN-M8/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1494140000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303872	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQN-M5/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1494120000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303827	
Кол.	50 Шт.	

25 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M5/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">14945830000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305562	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KRN-M10/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">14946510000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305814	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KRN-M14/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">14946530000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305883	
Кол.	100 Шт.	
Тип	KRN-M12/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">14946520000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306163	
Кол.	100 Шт.	

Дата создания 24 июня 2024 г. 13:48:29 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KRN-M8/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4496500000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305975	
Кол.	100 шт.	

Тип	KRN-M6/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4496490000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305784	
Кол.	100 шт.	

25 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KSN/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4492800000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302592	
Кол.	50 шт.	

## ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

25 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPN/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40538640000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308013	
Кол.	100 шт.	

## Инструменты



**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 mm<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

## Основные данные для заказа

Тип	HPG 60	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4053820000</a>	6 mm <sup>2</sup> , 300 mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим, Овальный обжим
GTIN (EAN)	4050118468427	
Кол.	1 шт.	

## ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

25 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VSTN/25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40501183050000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302783	
Кол.	100 шт.	

25 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KP-M6/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">405011830790000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307412	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M10/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4050118307990000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307535	
Кол.	100 шт.	

## ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KP-M8/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1497980000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307528	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M12/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1498000000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307504	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M16/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1498010000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307443	
Кол.	100 шт.	

25 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1494730000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304275	
Кол.	50 шт.	



## ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

25 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M12/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497530000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307108	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M6/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497490000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306668	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M8/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497510000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306972	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M10/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497520000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306989	
Кол.	100 шт.	

## ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Инструменты



**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

## Основные данные для заказа

Тип	EPG 60	Исполнение
Номер для заказа	2453810000	Опрессовочный инструмент, Инструменты, Инструмент для обжима, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим, WM-обжим,
GTIN (EAN)	4050118468434	Обжим с гофрированием, Трапециевидный обжим, Овальный обжим
Кол.	1 Шт.	

25 мм<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M14/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	145900000	Кабельный наконечник, 25 мм <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305517	
Кол.	100 Шт.	

## ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KWN-M12/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1495890000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305647	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M8/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1495870000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305470	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M10/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1495880000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305449	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M6/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1495850000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305456	
Кол.	100 шт.	

240 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M6/-25 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1496180000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305876	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M12/-25 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1496210000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305715	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M8/-25 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1496190000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306231	
Кол.	100 шт.	

**ES EPG/HPG 60 HEX 25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Аксессуары**

Тип	KWN-M10/-25 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">405011830593</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305593	
Кол.	100 шт.	