


**SFX 9/24 MM GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Высокая гибкость: SFX**

Маркировочные элементы SFX - предпочтительный выбор для маркировки кабелей, если вы делаете выбор в пользу классического решения с кабельными стяжками. Кабели не всегда проходят по прямой. Материал, используемый для маркировки SFX, справляется с этой задачей благодаря гибкому полиуретану в составе. Маркировочный элемент повторяет все изгибы кабеля и с легкостью фиксируется.

**Основные данные для заказа**

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Исполнение          | SlimFix, Маркировка проводов и кабелей, 7 - , 26 x 15 mm, зеленый |
| Номер для заказа    | <a href="#">2519080000</a>                                        |
| Тип                 | SFX 9/24 MM GN                                                    |
| GTIN (EAN)          | 4050118531237                                                     |
| Кол.                | 1 000 Шт.                                                         |
| совместимый принтер | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>             |

## SFX 9/24 MM GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |                   |            |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| Глубина     | 0,6 мм  | Глубина (дюймов)  | 0,024 inch |
| Высота      | 26 мм   | Высота (в дюймах) | 1,024 inch |
| Ширина      | 15 мм   | Ширина (в дюймах) | 0,591 inch |
| Масса нетто | 0,238 g |                   |            |

## Температуры

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Температурный диапазон вставки | -40...90 °C |
|--------------------------------|-------------|

## Маркировочные элементы для проводов и кабелей

|                             |         |                                |         |
|-----------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| Высота текстового поля      | 23,5 мм | Галогены                       | Нет     |
| Наружный диаметр провода    | 7 -     | Наружный диаметр провода, мин. | 7 мм    |
| Подходящая кабельная стяжка | Пластик | Проход кабельной стяжки        | Плоская |
| Ширина текстового поля      | 9 мм    |                                |         |

## Общие данные

|                                |             |                                |                          |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|
| Галогены                       | Нет         | Исполнение                     | без содержания галогенов |
| Класс пожаростойкости UL 94    | HB          | Количество на один рулон       | 1 000                    |
| Материал                       | Полиуретан  | Размер маркировочной области   | 23.5 x 9 mm              |
| Температурный диапазон вставки | -40...90 °C | Температурный диапазон, макс.. | 90 °C                    |
| Температурный диапазон, мин.   | -40 °C      | Цветовой код                   | зеленый                  |
| Ширина                         | 15 мм       |                                |                          |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки


|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Технические данные | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Каталог            | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

**SFX 9/24 MM GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## SFX 9/24 MM GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |                |
|------------------|----------------------------|----------------|
| Тип              | RIBBON MM 76/360 SW        | Исполнение     |
| Номер для заказа | <a href="#">4005080000</a> | Красящая лента |
| GTIN (EAN)       | 4050118389951              |                |
| Кол.             | 1 Шт.                      |                |

## THM MMP



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Тип              | THM MMP ROLLER 115         |
| Номер для заказа | <a href="#">4057420000</a> |
| GTIN (EAN)       | 4050118160314              |
| Кол.             | 1 Шт.                      |

SFX 9/24 MM GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## THM MULTIMARK PLUS



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Тип              | MM PLUS ROLLER 110         |
| Номер для заказа | <a href="#">6632590000</a> |
| GTIN (EAN)       | 4050118708097              |
| Кол.             | 1 Шт.                      |