


SFX 9/24 MM GN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Высокая гибкость: SFX**

Маркировочные элементы SFX - предпочтительный выбор для маркировки кабелей, если вы делаете выбор в пользу классического решения с кабельными стяжками. Кабели не всегда проходят по прямой. Материал, используемый для маркировки SFX, справляется с этой задачей благодаря гибкому полиуретану в составе. Маркировочный элемент повторяет все изгибы кабеля и с легкостью фиксируется.

Основные данные для заказа

| | |
|---------------------|---|
| Версия | SlimFix, Маркировка проводов и кабелей, 7 - , 26 x 15 mm, зеленый |
| Заказ № | 2519080000 |
| Тип | SFX 9/24 MM GN |
| GTIN (EAN) | 4050118531237 |
| Кол. | 1 000 Шт. |
| совместимый принтер | 2599430000 2599440000 |

SFX 9/24 MM GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| Глубина | 0,6 мм | Глубина (дюймов) | 0,024 inch |
| Высота | 26 мм | Высота (в дюймах) | 1,024 inch |
| Ширина | 15 мм | Ширина (в дюймах) | 0,591 inch |
| Масса нетто | 0,238 g | | |

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...90 °C

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

| | | | |
|-----------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| Высота текстового поля | 23,5 мм | Галогены | Нет |
| Наружный диаметр провода | 7 - | Наружный диаметр провода, мин. | 7 мм |
| Подходящая кабельная стяжка | Пластик | Проход кабельной стяжки | Плоская |
| Ширина текстового поля | 9 мм | | |

Общие данные

| | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|
| Галогены | Нет | Исполнение | без содержания галогенов |
| Класс пожаростойкости UL 94 | HB | Количество на один рулон | 1 000 |
| Материал | Полиуретан | Размер маркировочной области | 23.5 x 9 mm |
| Температурный диапазон вставки | -40...90 °C | Температурный диапазон, макс.. | 90 °C |
| Температурный диапазон, мин. | -40 °C | Цветовой код | зеленый |
| Ширина | 15 мм | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| REACH SVHC | / |
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки


| | |
|--------------------|--|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |

SFX 9/24 MM GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



SFX 9/24 MM GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

THM MMP



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|----------------------------|
| Тип | THM MMP ROLLER 115 |
| Заказ № | 1357420000 |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 |
| Кол. | 1 Шт. |

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| Тип | RIBBON MM 76/360 SW | Версия |
| Заказ № | 2005080000 | Красящая лента |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

SFX 9/24 MM GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

THM MULTIMARK PLUS



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|----------------------------|
| Тип | MM PLUS ROLLER 110 |
| Заказ № | 2672590000 |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 |
| Кол. | 1 Шт. |