

IE-FCI-PWB-ISR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Версия	FrontCom, Вставка (питание), большая, Тип H, розеточная колодка, ISR
Заказ №	2531060000
Тип	IE-FCI-PWB-ISR
GTIN (EAN)	4050118541175
Кол.	1 Шт.

IE-FCI-PWB-ISR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 36 g

Температуры

Рабочая температура -5 °C...40 °C

Общие данные

Вид защиты	IP20	Лицевая сторона разъема	Тип H
Тип вставки	Вставка (питание), бо́льшая		

Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Зажимаемые провода

Вид соединения	Винтовое соединение	
Длина зачистки изоляции	11 мм	
Сечение подключаемого провода, гибкого, без кабельного наконечника	...	
Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником	1.5 ... 1.5 mm ²	
Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником	мин.	1,5 mm ²
	макс.	1,5 mm ²
Сечение подключаемого провода, жесткого	макс.	2,5 mm ²
	мин.	1,5 mm ²
Сечение подключаемого провода, жесткого	1.5 ... 2.5 mm ²	
Сечение подключаемого провода, чрезвычайно гибкого, без кабельного наконечника	...	
Сечение подключаемого провода, чрезвычайно гибкого, с кабельным наконечником	мин.	1,5 mm ²
	макс.	1,5 mm ²
Сечение подключаемого провода, чрезвычайно гибкого, с кабельным наконечником	1.5 ... 1.5 mm ²	

Технические данные

Номинальное напряжение (AC)	250 V	Номинальный ток	16 A
Основной материал корпуса	PP		

Сертификаты

ROHS Соответствовать

IE-FCI-PWB-ISR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	Socket Insert Overview EN
	Socket Insert Overview DE
	Designation key / Type key
Каталог	Catalogues in PDF-format


IE-FCI-PWB-ISR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Габаритный чертеж

