

THM ET 55/55 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Этикетки THM предлагают великолепное качество печати благодаря использованию технологии термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати M-Print® PRO на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

- Высококачественные этикетки из полиэстера различных цветов.
- Благодаря мягкости материала и толстому клеевому слою этикетки THM GEW могут использоваться на изогнутых и круглых предметах, таких как кабели или шланги.
- Поставляемые в рулонах этикетки THM ET S7 могут использоваться для маркировки модулей Simatic 200S, S7-300 и S7-400 компании Siemens.
- Этикетки позиционируются в принтере автоматически с превосходным центрированием печати на каждой из них.
- Печать осуществляется с помощью термотрансферных принтеров THM MultiMark или THM MultiMark.

Основные данные для заказа

Исполнение	Маркировка проводов и кабелей, 55 x 55 mm, белый
Номер для заказа	2539380000
Тип	THM ET 55/55 WS
GTIN (EAN)	4050118570144
Кол.	1 000 Шт.

THM ET 55/55 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	0,35 мм	Глубина (дюймов)	0,014 inch
Высота	55 мм	Высота (в дюймах)	2,165 inch
Ширина	55 мм	Ширина (в дюймах)	2,165 inch
Масса нетто	1,216 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-50...100 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50
Температура при длительном использовании, макс.	100		

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет
----------	-----

Общие данные

Галогены	Нет	Класс пожаростойкости UL 94	HB
Материал	Полипропилен	Температурный диапазон вставки	-50...100 °C
Температурный диапазон, макс..	100 °C	Температурный диапазон, мин.	-50 °C
Цветовой код	белый	Ширина	55 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--

THM ET 55/55 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



THM ET 55/55 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Исполнение
Номер для заказа	2448880000	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118462944	
Кол.	1 шт.	