

APGPC 4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Крышка вставного контакта защищает от внешних воздействий, включая защиту от пыли.

Основные данные для заказа

Исполнение	Крышка клеммы, Материал Wemid, оранжевый, Высота: 14.8 mm, Ширина: 5.8 mm, Глубина: 17.9 mm
Номер для заказа	2540960000
Тип	APGPC 4
GTIN (EAN)	4050118553147
Кол.	50 Шт.

APGPC 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	17,9 мм	Глубина (дюймов)	0,705 inch
Высота	14,8 мм	Высота (в дюймах)	0,583 inch
Ширина	5,8 мм	Ширина (в дюймах)	0,228 inch
Масса нетто	0,585 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C
Температура при длительном использовании, макс.	130 °C		

Характеристики материала

Материал	Материал Wemid	Цветовой код	оранжевый
----------	----------------	--------------	-----------

Классификации

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks
Каталог	Catalogues in PDF-format