

**HDC XX6A03 FMSRJ45-0600****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Основные данные для заказа**

Исполнение	
Номер для заказа	<a href="#">2546830600</a>
Тип	HDC XX6A03 FMSRJ45-0600
GTIN (EAN)	4050118556728
Кол.	1 Шт.

## HDC XX6A03 FMSRJ45-0600

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто	0,001 g
-------------	---------

## Температуры

Предельная температура	-30 °C ... 90 °C
------------------------	------------------

## Технические характеристики кабеля

Галогены	без содержания галогенов
Длина кабеля	6 м
Изоляция	Полиолефин
Материал оболочки	Полиуретан
Наружный диаметр	8.9 mm
Наружный диаметр	Диаметр 8,9 мм
Цвет оболочки	зеленый (RAL 6018)
Цветовая кодировка	белый/синий, белый/оранжевый, белый/зеленый, белый / коричневый
Экранированный	Да

## Общие данные

Версия с противоположной стороны	Штекер	Версия со стороны модуля	Гнездо
Длина кабеля	6 м	Категория	Cat. 6A
Кодировка	X-кодировка	Количество полюсов	8
Номинальное напряжение	50 V	Номинальный ток	0,5 A
Поверхность контакта	Au (золото)	Прочность изоляции	≥ 1000 MΩ
Скорость передачи	10 Гбит/с	Степень загрязнения	2
Циклы коммутации	≥ 100		

## Классификации

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-07	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-07	ECLASS 11.0	27-06-03-07
ECLASS 12.0	27-06-03-07	ECLASS 13.0	27-06-03-07

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
---------	--