

HDC XX6A03 MFSXXXX-3000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Исполнение	
Номер для заказа	2548113000
Тип	HDC XX6A03 MFSXXXX-3000
GTIN (EAN)	4050118557350
Кол.	1 Шт.

HDC XX6A03 MFSXXXX-3000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 0,001 g

Температуры

Предельная температура -30 °C ... 90 °C

Технические характеристики кабеля

Галогены	без содержания галогенов		
Длина кабеля	30 м		
Изоляция	Полиолефин		
Материал оболочки	Полиуретан		
Наружный диаметр	Диаметр	8,9 мм	
Наружный диаметр	8.9 mm		
Цвет оболочки	зеленый (RAL 6018)		
Цветовая кодировка	белый/синий, белый/оранжевый, белый/зеленый, белый / коричневый		
Экранированный	Да		

Общие данные

Версия с противоположной стороны	Гнездо	Версия со стороны модуля	Штекер
Длина кабеля	30 м	Категория	Cat. 6A
Кодировка	X-кодировка	Количество полюсов	8
Номинальное напряжение	50 V	Номинальный ток	0,5 A
Поверхность контакта	Au (золото)	Прочность изоляции	≥ 1000 MΩ
Скорость передачи	10 Гбит/с	Степень загрязнения	2
Циклы коммутации	≥ 100		

Классификации

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-07	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-07	ECLASS 11.0	27-06-03-07
ECLASS 12.0	27-06-03-07	ECLASS 13.0	27-06-03-07

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format