

CD-SE 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|----------------------------------------|
| Версия | Разделитель кабельных каналов, 60 mm x |
| Заказ № | 2553960000 |
| Тип | CD-SE 60 |
| GTIN (EAN) | 4050118564099 |
| Кол. | 50 Шт. |

CD-SE 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|----------|-------------------|------------|
| Высота | 60 мм | Высота (в дюймах) | 2,362 inch |
| Длина | 1 000 мм | Длина (в дюймах) | 39,37 inch |
| Масса нетто | 150,8 g | | |

Температуры

| | |
|--------------------------------|------------|
| Температурный диапазон вставки | -5...60 °C |
|--------------------------------|------------|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001015 | ETIM 7.0 | EC001015 |
| ETIM 8.0 | EC001015 | ETIM 9.0 | EC001015 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-07-52 | ECLASS 10.0 | 27-40-07-52 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-07-52 | ECLASS 12.0 | 27-40-07-52 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-07-52 | | |

Общая информация

| | | | |
|--------------------------------|------------|--------------|-------------|
| Без отслеживания | Да | Исполнение | 1-сторонняя |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | Материал | ПВХ |
| Температурный диапазон вставки | -5...60 °C | Цветовой код | серый |

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

| | |
|---------|------------------------------------------|
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
|---------|------------------------------------------|