

## CD-SE 40

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.

## Основные данные для заказа

Версия	Разделитель кабельных каналов, 40 mm x
Заказ №	<a href="#">2553970000</a>
Тип	CD-SE 40
GTIN (EAN)	4050118564105
Кол.	60 Шт.

## CD-SE 40

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Высота	40 мм	Высота (в дюймах)	1,575 inch
Длина	1 000 мм	Длина (в дюймах)	39,37 inch
Масса нетто	7,167 g		

## Температуры

Температурный диапазон вставки	-5...60 °C
--------------------------------	------------

## Классификации

ETIM 6.0	EC001015	ETIM 7.0	EC001015
ETIM 8.0	EC001015	ETIM 9.0	EC001015
ECLASS 9.1	27-40-07-52	ECLASS 10.0	27-40-07-52
ECLASS 11.0	27-40-07-52	ECLASS 12.0	27-40-07-52
ECLASS 13.0	27-40-07-52		

## Общая информация

Без отслеживания	Да	Исполнение	1-сторонняя
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Материал	ПВХ
Температурный диапазон вставки	-5...60 °C	Цветовой код	серый

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
---------	--