

CD-SE 100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.

Основные данные для заказа

Исполнение	Разделитель кабельных каналов, 100 mm x
Номер для заказа	2553990000
Тип	CD-SE 100
GTIN (EAN)	4050118564129
Кол.	32 Шт.

CD-SE 100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	100 мм	Высота (в дюймах)	3,937 inch
Длина	1 000 мм	Длина (в дюймах)	39,37 inch
Масса нетто	253 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-5...60 °C
--------------------------------	------------

Классификации

ETIM 6.0	EC001015	ETIM 7.0	EC001015
ETIM 8.0	EC001015	ETIM 9.0	EC001015
ECLASS 9.1	27-40-07-52	ECLASS 10.0	27-40-07-52
ECLASS 11.0	27-40-07-52	ECLASS 12.0	27-40-07-52
ECLASS 13.0	27-40-07-52		

Общая информация

Без отслеживания	Да	Исполнение	1-сторонняя
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Материал	ПВХ
Температурный диапазон вставки	-5...60 °C	Цветовой код	серый

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--