

CD-CTH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.

Основные данные для заказа

Версия	Держатель кабельных стяжек для кабельного канала, 19.6 mm x 10.8 mm
Заказ №	2554010000
Тип	CD-CTH
GTIN (EAN)	4050118564143
Кол.	100 Шт.

CD-CTH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	19,6 мм	Высота (в дюймах)	0,772 inch
Ширина	10,8 мм	Ширина (в дюймах)	0,425 inch
Длина	26 мм	Длина (в дюймах)	1,024 inch
Масса нетто	2 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...1000 °C

Классификации

ETIM 6.0	EC000449	ETIM 7.0	EC000449
ETIM 8.0	EC000449	ETIM 9.0	EC000449
ECLASS 9.0	23-15-90-07	ECLASS 9.1	27-40-07-90
ECLASS 10.0	27-40-07-90	ECLASS 11.0	23-15-25-09
ECLASS 12.0	23-15-25-09	ECLASS 13.0	23-15-25-09
ECLASS 14.0	23-15-25-22		

Общая информация

Без отслеживания	Да	Исполнение	для кабельных каналов
Класс пожаростойкости UL 94	HB	Материал	Полиамид
Температурный диапазон вставки	-40...1000 °C	Цветовой код	черный, RAL 7021

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--