

**CD-RETT 40****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Тройниковый соединитель кабельных каналов
Номер для заказа	<a href="#">2554090000</a>
Тип	CD-RETT 40
GTIN (EAN)	4050118564211
Кол.	40 Шт.

## CD-RETT 40

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто	6 g
-------------	-----

## Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...100 °C
--------------------------------	--------------

## Классификации

ETIM 6.0	EC001018	ETIM 7.0	EC001018
ETIM 8.0	EC001018	ETIM 9.0	EC001018
ECLASS 9.0	27-40-07-65	ECLASS 9.1	27-40-07-65
ECLASS 10.0	27-40-07-65	ECLASS 11.0	27-40-07-65
ECLASS 12.0	27-40-07-65	ECLASS 13.0	27-40-07-65

## Общая информация

Без отслеживания	Да	Использование	Для кабельных каналов 35–120 мм
Класс пожаростойкости UL 94	HB	Материал	Полиамид 6 (PA 6)
Температурный диапазон вставки	-40...100 °C	Цветовой код	желтый
Ширина канала	40/60/80/100/120		

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
---------	--