

TCC 12.8/26 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Регулируемые перекрестные соединения
Повысьте гибкость своих перекрестных соединений. TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) позволяет устанавливать регулируемые по отдельности перекрестные соединения с использованием до 51 контакта. Максимальное количество вставных контактов увеличено до 32. Материал полосы можно очень легко обрезать до необходимой длины. Перекрестные соединители обеспечивают дополнительное удобство благодаря своей простоте использования и наглядности, а также универсальным возможностям для соединения. Дополнительная перемычка защищает пружину от деформации во время сборки.

- Регулируемые по отдельности перекрестные соединения с 51 контактом
- Дополнительная перемычка для защиты пружины от деформации
- Увеличенное перекрестное соединение – поддержка до 32 контактов
- Вибростойкость

Основные данные для заказа

Версия	TERMSERIES, Перемычка
Заказ №	2556500000
Тип	TCC 12.8/26 BK
GTIN (EAN)	4050118567014
Кол.	10 Шт.

TCC 12.8/26 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	4,8 мм	Глубина (дюймов)	0,189 inch
Высота	13,1 мм	Высота (в дюймах)	0,516 inch
Ширина	323,4 мм	Ширина (в дюймах)	12,732 inch
Масса нетто	9,7 g		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Рабочая температура	-40 °C...60 °C
----------------------	----------------	---------------------	----------------

Данные о переключках

Номинальное напряжение	300 V	Номинальный ток	17,5 A
Изоляция	Да	Защита от прикосновения к опасным частям	Да
Цветовой код	черный	Количество перемкнутых клемм	16
Количество полюсов	26	Шаг в мм (P)	12,8 мм
Вид монтажа	втычной	Исполнение	можно подрезать по длине

Расчетные данные UL

Номинальный ток (UL)	10 A
----------------------	------

Общие данные

Исполнение	можно подрезать по длине		
Цветовой код	черный		
Компонент с классом горючести UL94	Компонент	Корпус	
	Класс горючести UL94	V-0	

Координация изоляции

Номинальное напряжение	300 V
------------------------	-------

Размеры

Шаг в мм (P)	12,8 мм
--------------	---------

Классификации

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ECLASS 9.1	27-37-16-92	ECLASS 10.0	27-37-16-92
ECLASS 11.0	27-37-16-92	ECLASS 12.0	27-37-16-92
ECLASS 13.0	27-37-16-92		

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

TCC 12.8/26 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	Beipackzettel / Package Insert Beipackzettel / Package Insert – multilingual
Каталог	Catalogues in PDF-format

TCC 12.8/26 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Изображения

Изображение изделия



Dimensional drawing



TCC 12.8/26 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты для резки



Режущие инструменты для проводников наружным диаметром до 8, 12, 14 и 22 мм. Особая геометрия лезвия обеспечивает резку медных и алюминиевых проводников без пережата и с минимальным физическим усилием. Режущие инструменты (от KT 8 до KT 22) также поставляются с защитной изоляцией до 1000 В, прошедшей испытания VDE и GS, в соответствии со стандартом EN/ IEC 60900.

Основные данные для заказа

Тип	KT 14	Версия
Заказ №	1157820000	Режущий инструмент, Резак для резки одной рукой
GTIN (EAN)	4032248945344	
Кол.	1 Шт.	

Режущий инструмент и инструмент для пробивки отверстий для перемычек в клеммах



- для перемычек Weidmüller серии Z
- для перемычек от WQV 2.5 до WQV 35
- для диапазона перемычек клеммы WSI 6

Основные данные для заказа

Тип	WAW 1 NEUTRAL	Версия
Заказ №	9004500000	Другие инструменты
GTIN (EAN)	4008190053925	
Кол.	1 Шт.	
Тип	KT ZQV	Версия
Заказ №	9002170000	Резак для резки одной рукой
GTIN (EAN)	4032248291670	
Кол.	1 Шт.	


TCC 12.8/26 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
www.weidmueller.com

Изображения

Прочее

Type code TERMSERIES accessories



Типы кодов