

SAIL-M12G-USB-1.0U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Соединения между двумя подчиненными устройствами ввода/вывода или между устройством управления и одним устройством ввода/вывода безопаснее всего реализуются с помощью предварительно собранных проводов. Предлагается широкий спектр изделий: от линий PROFIBUS, CANopen, DeviceNet™ и EtherCAT до Ethernet.

Основные данные для заказа

Исполнение	Шина - провод, Соединительная линия, M12, Количество полюсов: 4, 1 m, Вилка, прямая, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
Номер для заказа	2556580000
Тип	SAIL-M12G-USB-1.0U
GTIN (EAN)	4050118567137
Кол.	1 Шт.

SAIL-M12G-USB-1.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	53 g
-------------	------

PB46 Общие технические данные

LED	Нет	Вид защиты	IP67
Диапазон температур корпуса	-25...+80 °C	Исполнение	Вилка, прямая
Материал резьбового кольца	Латунь никелированная	Номинальное напряжение	5 V
Номинальный ток	1 A	Основной материал корпуса	PUR
Поверхность контакта	позолоченный	Соединительная резьба	M12
Степень загрязнения	3	соединено перемычкой	Нет

Технические характеристики кабеля

Возможно использование с тросом для протяжки	Да	Галогены	Нет
Длина кабеля	1 м	Изоляция	PE
Количество контактов	4	Комбинированный кабель	Нет
Материал оболочки	Полиуретан	Наружная оболочка в соответствии с UL; проводниковые материалы для бытовых приборов (AWM)	20963 (80 °C / 30 V)
Настраиваемая длина кабеля	Нет	Облучение с перекрестными связями	Нет
Огнестойкость	По стандарту UL 2556 FT2	Устойчивость к воздействию масла	в соответствии с IEC 60811:404
Цвет оболочки	черный	Цветовая кодировка	белый, зеленый, красный, черный
Экранированный	Да		

Электрические свойства

Номинальное напряжение	5 V
------------------------	-----

Конструкция кабеля

Изоляция	PE	Цвет оболочки	черный
Цветовая кодировка	белый, зеленый, красный, черный	Экранирование	закрытый на 360°

Механические свойства и свойства материала кабеля

Галогены	Нет	Огнестойкость	По стандарту UL 2556 FT2
Устойчивость к воздействию масла	в соответствии с IEC 60811:404		

Электрические свойства кабеля

Номинальный ток	1 A
-----------------	-----

Классификации

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08
ECLASS 12.0	27-06-03-08	ECLASS 13.0	27-06-03-08

Дата создания 23 мая 2024 г. 17:23:49 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

SAIL-M12G-USB-1.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

SAIL-M12G-USB-1.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Male, straight

Схема контактов




Схема соединений

Габаритный чертеж

USB

Схема контактов

USB

Идеальный инструмент – Screwty® с функцией контроля момента затяжки



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F