

## FF-SL 67 55/230V BK


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Оптимизированная конструкция для компактных электрошкафов, устанавливаемых в ограниченных местах. Для использования внутри и вне помещений благодаря классу защиты IP55 и использованию пластмассы, устойчивой к ультрафиолетовому излучению.

## Основные данные для заказа

Исполнение	Вентилятор с фильтром, IP55, черный
Номер для заказа	<a href="#">2557040000</a>
Тип	FF-SL 67 55/230V BK
GTIN (EAN)	4050118567670
Кол.	1 Шт.
Доступно до	2023-11-10

## FF-SL 67 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	131 мм	Глубина (дюймов)	5,157 inch
Высота	320 мм	Высота (в дюймах)	12,598 inch
Ширина	320 мм	Ширина (в дюймах)	12,598 inch
Масса нетто	4 050 g		

## Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...55 °C
--------------------------------	-------------

## Классификации

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ETIM 9.0	EC000320
ECLASS 9.1	27-18-07-16	ECLASS 10.0	27-18-07-16
ECLASS 11.0	27-18-07-16	ECLASS 12.0	27-18-07-16
ECLASS 13.0	27-18-07-16		

## Общие данные

MTBF	40 000 h	
Вид монтажа	зафиксированный	
Вид соединения	Клеммный блок	
Высота установочных вырезов	291 мм	
Исполнение ЭМС	Нет	
Класс защиты (UL)	Type 12	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	
Класс фильтра	G 4	
Монтажная высота	7 мм	
Монтажная глубина	124 мм	
Мощность	Частота сети питания	50 Hz
	номин.	115 W
	Частота сети питания	60 Hz
	номин.	165 W
Номинальное напряжение	230 V AC ± 10%	
Номинальное напряжение перем. тока	230 V	
Объемный расход с выпускным фильтром	Частота сети питания	50 Hz
	Объемный расход	530 m³/h
	Выпускной фильтр	IP55
	Частота сети питания	60 Hz
	Объемный расход	580 m³/h
	Выпускной фильтр	IP55
Объемный расход, свободное выдувание	Частота сети питания	50 Hz
	Объемный расход	705 m³/h
	Частота сети питания	60 Hz
	Объемный расход	725 m³/h
Объемный расход, свободное выдувание при 50 Гц	705 m³/h	
Объемный расход, свободное выдувание при 60 Гц	725 m³/h	
Потребляемый ток	Частота сети питания	50 Hz
	Ток	0,51 A
	Частота сети питания	60 Hz
	Ток	0,7 A
Предохранитель	6 A	
С фильтром	Да	

Дата создания 3 июня 2024 г. 5:42:38 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## FF-SL 67 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

Температурный диапазон вставки	-40...55 °C
Тип вентилятора	Полка
Типоразмер	6
Уровень шума	66 dB(A)
Устойчивый к УФ-лучам	Да
Цветовой код	черный
Ширина установочных вырезов	291 мм

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cURus)	E252704

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Пользовательская документация	<a href="#">Installation- and operating instructions</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>


## FF-SL 67 55/230V BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Graph



### Graph



## FF-SL 67 55/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Вентилятор с фильтром



Вентиляторы с фильтром позволяют безопасно и экономично охлаждать электрошкафы благодаря низкому потреблению энергии при максимальном воздушном потоке. Гофрированный плоский фильтр версии IP55 продлевает срок службы на величину до 300 % по сравнению с традиционными плоскими фильтрами.

## Основные данные для заказа

Тип	FF-FIMT 6X 55	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2557050000</a>	Плоский фильтр, IP55, белый
GTIN (EAN)	4050118567687	
Кол.	5 Шт.	
Тип	FF-FIMT 6X 54	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2557310000</a>	Плоский фильтр, IP54, белый
GTIN (EAN)	4050118576955	
Кол.	5 Шт.	

## Выпускной фильтр



Гофрированный плоский фильтр версии IP55 продлевает срок службы на величину до 300 % по сравнению с традиционными плоскими фильтрами. Продуманные детали, такие как функциональная откидная крышка, обеспечивают быструю замену плоских фильтров без использования инструментов, что экономит время и деньги.

## Основные данные для заказа

Тип	EF-EMC 60 54 GY	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2557690000</a>	Выпускной фильтр, IP54, серый
GTIN (EAN)	4050118568332	
Кол.	1 Шт.	
Тип	EF-EMC 60 54 BK	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2557700000</a>	Выпускной фильтр, IP54, черный
GTIN (EAN)	4050118568349	
Кол.	1 Шт.	
Тип	EF-EMC 60 55 BK	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2557720000</a>	Выпускной фильтр, IP55, черный
GTIN (EAN)	4050118568363	
Кол.	1 Шт.	
Тип	EF-EMC 60 55 GY	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2557710000</a>	Выпускной фильтр, IP55, серый
GTIN (EAN)	4050118568356	
Кол.	1 Шт.	