

CD-LB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.

Основные данные для заказа

Версия	Рейка с этикетками для кабельного канала, 15 мм x
Заказ №	2562680000
Тип	CD-LB
GTIN (EAN)	4050118571646
Кол.	150 Шт.

CD-LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Высота	15 мм	Высота (в дюймах)	0,591 inch
Длина	1 000 мм	Длина (в дюймах)	39,37 inch
Масса нетто	26 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -5...60 °C

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.1	27-40-07-90	ECLASS 10.0	27-40-07-90
ECLASS 11.0	27-40-07-92	ECLASS 12.0	27-40-07-92
ECLASS 13.0	27-40-07-92		

Общая информация

Исполнение	Направляющая	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Материал	ПВХ	Температурный диапазон вставки	-5...60 °C
Цветовой код	серый		

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

CD-LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Пример использования

