

EXRV 4.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Подобно иллюстрации**

Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.

Основные данные для заказа

Исполнение	Заклепка под развальцовку, 27,5 mm x
Номер для заказа	2562700000
Тип	EXRV 4.5
GTIN (EAN)	4050118571622
Кол.	1 000 Шт.

EXRV 4.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Высота	27,5 мм	Высота (в дюймах)	1,083 inch
Диаметр	8,9 мм	Масса нетто	0,31 g

Классификации

ETIM 6.0	EC002450	ETIM 7.0	EC002377
ETIM 8.0	EC002377	ETIM 9.0	EC002377
ECLASS 10.0	27-40-07-66	ECLASS 11.0	27-40-07-66
ECLASS 12.0	27-40-07-66	ECLASS 13.0	27-40-07-66

Общая информация

Версия головки	откр.	Диаметр	8,9 мм
Исполнение	Нажимная заклепка	Номинальный диаметр	4,5 мм
Цветовой код	зеленый		

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format