

IE-PI-SCRJ-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Оптоволоконные вставки SC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14

Основные данные для заказа

Версия	Матрица SC, Вилочная вставка SCRJ, POF, с переключением
Заказ №	2564960000
Тип	IE-PI-SCRJ-POF-QA
GTIN (EAN)	4050118574647
Кол.	10 Шт.

Дата создания 2 октября 2024 г. 15:33:52 CEST

Статус каталога 28.09.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

IE-PI-SCRJ-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	56 мм	Глубина (дюймов)	2,205 inch
Высота	10,5 мм	Высота (в дюймах)	0,413 inch
Ширина	13,2 мм	Ширина (в дюймах)	0,52 inch
Масса нетто	1,6 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61754-24
---------------------------	--------------

Общие данные

Вид защиты	IP67, с корпусом	Вид монтажа	Крепление на винтах
Вносимые потери	≤ 1,0 дБ	Диаметр оболочки, макс.	8 мм
Диаметр оболочки, мин.	5 мм	Диаметр отдельной жилы, макс	2,3 мм
Диаметр отдельной жилы, мин.	2,1 мм	Компоновка	Вилочные и розеточные вставки подходят для корпусов вариантов 1, 4 и 14
Материал гильзы	Арсар	Материал пылезащитного колпачка	TPE
Описание артикула	Вилочная вставка SCRJ, POF, с переключением	Основной материал корпуса	РА 66
Соединение 1	SCRJ	Соединение 2	Винт
Тип волокна	POF	Цветовой код	прочее
Циклы коммутации	≥ 500		

Классификации

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22
ECLASS 14.0	19-17-01-22		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Состояние соответствия RoHS	Соответствует

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	PROFINET Manufacturer's Declaration
Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	Designation key / Type key
Каталог	Catalogues in PDF-format

IE-PI-SCRJ-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



- Для гибкого и одножильного провода с изоляцией из специального материала
- Высокое качество снятия изоляции для промышленного применения (соответствует требованиям, принятым в авиации)
- Ножи специальной формы позволяют выполнить зачистку проводов специальной конструкции со специальной изоляцией
- Длина снятия изоляции регулируется упором
- Высокая универсальность благодаря использованию сменных модулей снятия изоляции
- Качество снятия изоляции остается неизменным на протяжении большого периода времени
- Без повреждения провода
- Высокая стабильность в течение длительного срока службы и высокая надежность
- Встроенная функция резания

Основные данные для заказа

Тип	MULTI-STRIPAX IE-POF	Версия
Заказ №	1208880000	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки
GTIN (EAN)	4032248990276	
Кол.	1 Шт.	

Ножницы



Weidmüller специализируется на разделении медных и алюминиевых кабелей. Ассортимент изделий охватывает инструменты для резки проводов от небольших сечений, с прямой передачей усилия, до проводов больших сечений. Механический привод и специально разработанная форма режущей поверхности снижают необходимое усилие на рукоятке до минимума.

Благодаря широкому ассортименту инструментов для резки, Weidmüller отвечает всем требованиям профессиональной обработки кабеля.

Основные данные для заказа

Тип	SCISSORS KEVLAR	Версия
Заказ №	1208910000	Ножницы электрика
GTIN (EAN)	4032248990085	
Кол.	1 Шт.	

IE-PI-SCRJ-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-PP-V14P	Версия
Заказ №	1058280000	Корпус разъема - защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248799374	
Кол.	10 Шт.	

...для волоконно-оптических кабелей с полимерным оптоволокном (POF)



Инструменты для обжима и снятия оболочки для обработки контактов световодов с полимерным оптическим волокном (POF)

Основные данные для заказа

Тип	HTX-IE-POF-QA
Заказ №	2602860000
GTIN (EAN)	4050118615043
Кол.	1 Шт.