

ES EPG 60 ISO 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Исполнение	Матрица-вставка для обжимного инструмента
Номер для заказа	2577940000
Тип	ES EPG 60 ISO 10
GTIN (EAN)	4050118590647
Кол.	1 шт.

ES EPG 60 ISO 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	22 мм	Глубина (дюймов)	0,866 inch
Высота	42 мм	Высота (в дюймах)	1,654 inch
Ширина	42 мм	Ширина (в дюймах)	1,654 inch
Масса нетто	25 g		

Обжимные вставки

Сечение медного провода для обжима	10	Ширина обжима	7 мм
Ширина обжима в мм	7		

Описание контактов

Вид контакта	изолированный соединитель	Поперечное сечение провода, макс., AWG	8
--------------	---------------------------	--	---

Характеристики инструмента — обжим

Сечение кабельного наконечника	номин.	10 mm ²
--------------------------------	--------	--------------------

Классификации

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--

ES EPG 60 ISO 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Вилчатые кабельные наконечники



Изолированный вилочный кабельный разъем из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

Основные данные для заказа

Тип	KQIG-M5/-10	Исполнение
Номер для заказа	4491330000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 10
GTIN (EAN)	4050118301335	mm², 10 mm² - 10 mm²
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQIG-M6/-10	Исполнение
Номер для заказа	4491340000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 10
GTIN (EAN)	4050118301304	mm², 10 mm² - 10 mm²
Кол.	50 Шт.	

Штырьковые кабельные наконечники



Изолированный разъем кабельных контактов из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

Основные данные для заказа

Тип	KSI/-10	Исполнение
Номер для заказа	4491430000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 10
GTIN (EAN)	4050118301403	mm², 10 mm²
Кол.	50 Шт.	

ES EPG 60 ISO 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Обжимные кабельные наконечники



Изолированный кабельный разъем ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой, за исключением соединительного разъема

Основные данные для заказа

Тип	KQI-M10/-10	Исполнение
Номер для заказа	4492470000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 10
GTIN (EAN)	4050118302233	mm², 10 mm² - 10 mm²
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQI-M8/-10	Исполнение
Номер для заказа	4492450000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 10
GTIN (EAN)	4050118302226	mm², 10 mm² - 10 mm²
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQI-M10/-16	Исполнение
Номер для заказа	4492510000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 16
GTIN (EAN)	4050118302288	mm², 16 mm² - 16 mm²
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQI-M5/-10	Исполнение
Номер для заказа	4492430000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 10
GTIN (EAN)	4050118302349	mm², 10 mm² - 10 mm²
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQI-M6/-10	Исполнение
Номер для заказа	4492440000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 10
GTIN (EAN)	4050118302356	mm², 10 mm² - 10 mm²
Кол.	50 Шт.	