

ES APG80 WM 400

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления

Дополнительные возможности серии APG

- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

Исполнение	400mm ² , WM-обжим
Номер для заказа	2578060000
Тип	ES APG80 WM 400
GTIN (EAN)	4064675018124
Кол.	1 шт.

ES APG80 WM 400

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	70 g
-------------	------

Обжимные вставки

Сечение медного провода для обжима	400	Ширина обжима	7 мм
Ширина обжима в мм	7		

Описание контактов

Диапазон обжимаемых проводников, макс.	400 mm ²	Поперечное сечение провода, макс., AWG	750
--	---------------------	--	-----

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	WM-обжим
Сечение кабельного наконечника	номин. 400 mm ²

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--