

IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Повторитель PROFINET варианта исполнения FreeCon Active для вставных разъемов PushPull Var.14 по стандарту IEC 61076-3-117 и PushPull Power в соответствии со спецификацией PROFINET

Основные данные для заказа

Исполнение	Медный повторитель PROFINET, FreeCon, IP65
Номер для заказа	2581810000
Тип	IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C
GTIN (EAN)	4050118590869
Кол.	1 Шт.

IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	53 мм	Глубина (дюймов)	2,087 inch
Ширина	100 мм	Ширина (в дюймах)	3,937 inch
Длина	130,4 мм	Длина (в дюймах)	5,134 inch
Масса нетто	661,8 g		

Температуры

Рабочая температура	-20 °C...55 °C
---------------------	----------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-117, вар. 14	Сертификат № (cULus)	E141197
Сетевой стандарт	IEC 61158, IEC 61784	Спецификация PROFINET	Conformance Class C acc. V2.3

Электрические свойства

Диапазон рабочего напряжения	18...30 V DC	Потребляемый ток	100 mA
Протокол	PROFINET IRT	Рабочее напряжение	24 V
Светодиодная индикация	ACT1: активность, порт 1, ACT2: активность, порт 2, SF: общая ошибка, BF: ошибка шины, US1: на- пряжение 1 (электрони- ка), US2: напряжение 2, LNK1: активный порт, LNK2: активный порт	Скорость передачи в бодах	100 MBit/s

Общие данные

Вид защиты	IP65	Вид монтажа	4 винта
Интерфейс передачи данных	PROFINET PushPull RJ45 (V14)	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Силовой интерфейс	PROFINET PushPull Power		

Классификации

ETIM 6.0	EC000732	ETIM 7.0	EC000732
ETIM 8.0	EC000732	ETIM 9.0	EC000732
ECLASS 9.0	19-17-02-06	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	19-17-02-06	ECLASS 11.0	19-17-02-06
ECLASS 12.0	19-17-02-06	ECLASS 13.0	19-17-02-06

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E141197

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[Certificate](#)

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Уведомление об изменении продукта

[FreeCon Active Repeater](#)[FreeCon Active Repeater](#)[Technical change to FreeCon Active Cu Repeater](#)[Technische Änderung zu FreeCon Active CU Repeater](#)

Программное обеспечение

[Runtime Software – CFG configurator - Weidmueller FreeCon](#)[Device description – GSDML-V2.35 COP](#)[Firmware – Firmware ABCC COP](#)

Пользовательская документация

[Handbuch FreeCon Active V1_0_de](#)[Handbuch FreeCon Active V1_0_en](#)

Каталог


[Catalogues in PDF-format](#)

IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Габаритный чертеж





Схема соединений



IE-CDR-V14MRJ/VAPM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Комплекты RJ45



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Тип	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P	Исполнение
Номер для заказа	4042170000	Штекер RJ45, не требующий инструмента, Variant 14, металл, Cat.5
GTIN (EAN)	4032248719815	(ISO/IEC 11801)
Кол.	10 Шт.	

Комплекты



Силовой соединительный разъем PushPull Power согласно спецификации PROFINET

Основные данные для заказа

Тип	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Исполнение
Номер для заказа	40465440000	Силовой соединитель, Штекер, PROFINET, вилканный комплект
GTIN (EAN)	4050118522136	
Кол.	1 Шт.	