

IE-PS-RJ45-TH-BK-P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Обжимной соединительный разъем RJ45 согласно IEC 60603-7-51 для проводов с наружным диаметром до 1,05 мм

Основные данные для заказа

Исполнение	Обжимной разъем RJ45, с защитой от перекручивания; 6,5–7,5 мм, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Номер для заказа	2584980000
Тип	IE-PS-RJ45-TH-BK-P
GTIN (EAN)	4050118593556
Кол.	10 Шт.

IE-PS-RJ45-TH-BK-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 4,5 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...70 °C Рабочая температура -40 °C...70 °C

Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	Обжим
Описание артикула	с защитой от перекручивания; 6,5–7,5 мм	Монтаж	PROFINET
Цветовой код	прочее	Диаметр изоляции, мин.	1,3 мм
Диаметр изоляции, макс.	1,6 мм	Категория	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Материал контакта	Сплав медный	Диаметр одножильного подсоединяемого провода	0.57...0.64 mm
Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)	AWG 23...AWG 22	Диаметр гибкого подсоединяемого провода	0.57...0.64 mm
Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)	AWG 23...AWG 22	Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)	...0.35 mm ²
Диаметр оболочки, макс.	7,5 мм	Материал насадки для устранения изгиба	Полиамид PA6, UL 94-V0
Экранирование	Сплошной корпус 360°	Вид защиты	IP20
Циклы коммутации	750		

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 60603-7

Электрические свойства

PoE / PoE+	в соответствии с IEEE 802.3af	Номинальное напряжение	150 V
Номинальный ток	1,5 A	Прочность изоляции	500 MΩ
Сопротивление контакта	≤ 10 mΩ	Электрическая прочность, контакт / контакт	≥ 1000 V AC/DC
Электрическая прочность, контакт / экран	≥ 1500 V AC/DC		

Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

IE-PS-RJ45-TH-BK-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	PROFINET Manufacturer's Declaration
Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE
	MAN IE GUIDE EN
	Manual
Каталог	Catalogues in PDF-format

IE-PS-RJ45-TH-BK-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения



IE-PS-RJ45-TH-BK-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-PP-RJ45
Номер для заказа	2552580000
GTIN (EAN)	4050118562583
Кол.	10 Шт.

Инструменты для обжима вилочных разъемов RG 45



Инструменты для обжима вилочных разъемов типа RG45 системы WE и DEC

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- Три функции в одном инструменте

Основные данные для заказа

Тип	IE-CWZ-RJ45-TH-P	Исполнение
Номер для заказа	2554210000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов
GTIN (EAN)	4050118621631	
Кол.	1 Шт.	