

IH 13.5 WTL6/4FF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изображение изделия**

Изображение аналогичное

Система с прозрачной крышкой верхней части корпуса защищает и уплотняет всю сборку. Она доступна либо как полноразмерный профиль, либо как отдельная крышка. Она может быть зафиксирована только в том случае, если все компоненты соединений находятся в исходном положении. Сборка оптимально защищена от несанкционированного доступа без нарушения визуального контроля.

Основные данные для заказа

Версия	Изолирующая муфта (клемма), PPS, черный
Заказ №	2586440000
Тип	IH 13.5 WTL6/4FF
GTIN (EAN)	4050118610000
Кол.	100 Шт.

IH 13.5 WTL6/4FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	13,5 мм	Глубина (дюймов)	0,531 inch
Высота	5,27 мм	Высота (в дюймах)	0,207 inch
Ширина	5,27	Ширина (в дюймах)	0,207 inch
Масса нетто	0,001 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, макс.	220 °C
----------------------	----------------	---	--------

Характеристики материала

Материал	PPS	Цветовой код	черный
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

Классификации

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90
ECLASS 14.0	27-25-03-90		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks
Каталог	Catalogues in PDF-format