

CBC-SP 2-12/50 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Подобно иллюстрации**

Спиралевидные и оплетенные рукава особенно подходят для создания компактных систем прокладки кабеля в коммутационных устройствах и шкафах управления. Они используются для прокладки, защиты и связывания кабелей и проводов – например, в местах перехода между внутренней частью корпуса и дверью.

Основные данные для заказа

Версия	Защитный спиральный кабельный рукав
Заказ №	2588590000
Тип	CBC-SP 2-12/50 BK
GTIN (EAN)	4050118602586
Кол.	50 м

CBC-SP 2-12/50 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	400 000 мм	Длина (в дюймах)	15 748 inch
Диаметр	3 мм	Масса нетто	5,56 g

Температуры

Температурный диапазон вставки	-15...60 °C
--------------------------------	-------------

Классификации

ETIM 6.0	EC001182	ETIM 7.0	EC001182
ETIM 8.0	EC001182	ETIM 9.0	EC001182
ECLASS 9.1	27-43-03-03	ECLASS 10.0	27-43-03-03
ECLASS 11.0	27-43-03-03	ECLASS 12.0	27-43-03-03
ECLASS 13.0	27-43-03-03	ECLASS 14.0	27-43-03-03

Общая информация

Диаметр	3 мм	Диаметр пучка, макс.	12 мм
Диаметр пучка, мин.	2 мм	Материал	Полиэтилен
Номинальный диаметр	1,5 мм	Практичное сечение	113 mm²
Температурный диапазон вставки	-15...60 °C	Цветовой код	черный, RAL 7021

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--