

**CD 80X80 8/12 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

Широкий ряд кабельных каналов позволяет создавать гибкую систему монтажа электропроводки неизменного качества. Точные размеры штампованных отверстий по стандарту DIN EN 50085-2-3 обеспечивают точность установки. Наряду с удерживающими кабельными наконечниками в качестве средства фиксации для уже смонтированных проводов оптимальный механизм закрытия обеспечивает удобное защелкивание, а также надежную посадку крышки.

**Основные данные для заказа**

Версия	Кабельный канал, 80 mm x 80 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
Заказ №	<a href="#">2588770000</a>
Тип	CD 80X80 8/12 GY
GTIN (EAN)	4050118602883
Кол.	24 м

## CD 80X80 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Высота	80 мм	Высота (в дюймах)	3,15 inch
Ширина	80 мм	Ширина (в дюймах)	3,15 inch
Длина	2 000 мм	Длина (в дюймах)	78,74 inch
Масса нетто	863 g		

## Температуры

Температурный диапазон вставки	-5...60 °C
--------------------------------	------------

## Классификации

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03		

## Общая информация

Без отслеживания	Да	Версия боковой панели	шлифованный
Вид монтажа	привинченный, клееный, на заклепках	Входит в комплект поставки	Кабельный канал, Крышка
Галогены	Да	Гибкий кабельный канал	Нет
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Крышка	Да
Материал	ПВХ / без содержания свинца	Нормы	По стандарту DIN EN 50085
Практичное сечение	5 695 mm <sup>2</sup>	Расстояние между шлицами	12 мм
Температурный диапазон вставки	-5...60 °C	Цветовой код	серый
Ширина шлица	8 мм		

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E500004

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
---------	--

**CD 80X80 8/12 GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## CD 80X80 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Маркировка



Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.

## Основные данные для заказа

Тип	CD-LB	Версия
Заказ №	<a href="#">2562680000</a>	Рейка с этикетками для кабельного канала, 15 mm x
GTIN (EAN)	4050118571646	
Кол.	150 Шт.	
Тип	CD-LBK	Версия
Заказ №	<a href="#">2554120000</a>	Рейка с этикетками для кабельного канала (комплект), 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118564242	
Кол.	20 Шт.	
Тип	CD-LBH	Версия
Заказ №	<a href="#">2562850000</a>	Держатель реек с этикетками для кабельного канала, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118571691	
Кол.	150 Шт.	

## Плоский

Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.



## Основные данные для заказа

Тип	CD-RET 80	Версия
Заказ №	<a href="#">2554050000</a>	Соединитель кабельных каналов
GTIN (EAN)	4050118564174	
Кол.	400 Шт.	

## CD 80X80 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Заклепка и крышка

Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.



## Основные данные для заказа

Тип	EXRV-T 6.5	Версия
Заказ №	<a href="#">2562710000</a>	Инструмент для установки заклепок под развальцовку
GTIN (EAN)	4050118571615	
Кол.	4 Шт.	
Тип	EXRV 4.5	Версия
Заказ №	<a href="#">2562700000</a>	Заклепка под развальцовку, 27.5 mm x
GTIN (EAN)	4050118571622	
Кол.	1 000 Шт.	
Тип	EXRV-T 4.5	Версия
Заказ №	<a href="#">2562720000</a>	Инструмент для установки заклепок под развальцовку
GTIN (EAN)	4050118571578	
Кол.	4 Шт.	
Тип	EXRV 6.5	Версия
Заказ №	<a href="#">2562690000</a>	Заклепка под развальцовку, 32 mm x
GTIN (EAN)	4050118571639	
Кол.	1 000 Шт.	

## Стеновой кронштейн

Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.



## Основные данные для заказа

Тип	CD-RETA	Версия
Заказ №	<a href="#">2554080000</a>	Рычаг соединителя кабельных каналов
GTIN (EAN)	4050118564204	
Кол.	100 Шт.	

## CD 80X80 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## Метрические



Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.

## Основные данные для заказа

Тип	CD-LID 80 GY	Версия
Заказ №	<a href="#">2590020000</a>	Крышка кабельного канала, 80 mm
GTIN (EAN)	4050118600742	
Кол.	2 м	