

**CBC-SP 8-70/25 TP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Спиралевидные и оплетенные рукава особенно подходят для создания компактных систем прокладки кабеля в коммутационных устройствах и шкафах управления. Они используются для прокладки, защиты и связывания кабелей и проводов – например, в местах перехода между внутренней частью корпуса и дверью.

**Основные данные для заказа**

Версия	Защитный спиральный кабельный рукав
Заказ №	<a href="#">2588780000</a>
Тип	CBC-SP 8-70/25 TP
GTIN (EAN)	4050118602401
Кол.	25 м

## CBC-SP 8-70/25 TP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Длина	100 000 мм	Длина (в дюймах)	3 937 inch
Диаметр	8 мм	Масса нетто	20 g

## Температуры

Температурный диапазон вставки	-15...60 °C
--------------------------------	-------------

## Классификации

ETIM 6.0	EC001182	ETIM 7.0	EC001182
ETIM 8.0	EC001182	ETIM 9.0	EC001182
ECLASS 9.1	27-43-03-03	ECLASS 10.0	27-43-03-03
ECLASS 11.0	27-43-03-03	ECLASS 12.0	27-43-03-03
ECLASS 13.0	27-43-03-03	ECLASS 14.0	27-43-03-03

## Общая информация

Диаметр	8 мм	Диаметр пучка, макс.	70 мм
Диаметр пучка, мин.	8 мм	Материал	Полиэтилен
Номинальный диаметр	6 мм	Практичное сечение	3 848 mm <sup>2</sup>
Температурный диапазон вставки	-15...60 °C	Цветовой код	прозрачный

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
---------	--