


**CBC-FB 50-75/50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Подобно иллюстрации**

Спиралевидные и оплетенные рукава особенно подходят для создания компактных систем прокладки кабеля в коммутационных устройствах и шкафах управления. Они используются для прокладки, защиты и связывания кабелей и проводов – например, в местах перехода между внутренней частью корпуса и дверью.

**Основные данные для заказа**

Версия	Ткань защитного кабельного рукава
Заказ №	<a href="#">2588860000</a>
Тип	CBC-FB 50-75/50
GTIN (EAN)	4050118600360
Кол.	50 м

## CVC-FB 50-75/50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Длина	50 000 мм	Длина (в дюймах)	1 968,5 inch
Диаметр	75 мм	Масса нетто	32 g

## Температуры

Температурный диапазон вставки	-50...150 °C
--------------------------------	--------------

## Классификации

ETIM 6.0	EC002604	ETIM 7.0	EC002604
ETIM 8.0	EC002604	ETIM 9.0	EC002604
ECLASS 9.1	27-43-03-02	ECLASS 10.0	27-43-03-02
ECLASS 11.0	27-43-03-02	ECLASS 12.0	27-43-03-02
ECLASS 13.0	27-43-03-02	ECLASS 14.0	27-43-03-02

## Общая информация

Диаметр	75 мм	Диаметр пучка, макс.	75 мм
Диаметр пучка, мин.	50 мм	Класс пожаростойкости UL 94	HB
Материал	Полиэтилентерефталат (PET)	Номинальный диаметр	50 мм
Практическое сечение	4 417 mm <sup>2</sup>	Температурный диапазон вставки	-50...150 °C
Цветовой код	серебристо-серый		

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
---------	--