


CBC-FB 20-30/100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Подобно иллюстрации**

Спиралевидные и оплетенные рукава особенно подходят для создания компактных систем прокладки кабеля в коммутационных устройствах и шкафах управления. Они используются для прокладки, защиты и связывания кабелей и проводов – например, в местах перехода между внутренней частью корпуса и дверью.

Основные данные для заказа

Версия	Ткань защитного кабельного рукава
Заказ №	2588900000
Тип	CBC-FB 20-30/100
GTIN (EAN)	4050118602470
Кол.	100 м

CVC-FB 20-30/100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	100 000 мм	Длина (в дюймах)	3 937 inch
Диаметр	30 мм	Масса нетто	17 g

Температуры

Температурный диапазон вставки	-50...150 °C
--------------------------------	--------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002604	ETIM 7.0	EC002604
ETIM 8.0	EC002604	ETIM 9.0	EC002604
ECLASS 9.1	27-43-03-02	ECLASS 10.0	27-43-03-02
ECLASS 11.0	27-43-03-02	ECLASS 12.0	27-43-03-02
ECLASS 13.0	27-43-03-02	ECLASS 14.0	27-43-03-02

Общая информация

Диаметр	30 мм	Диаметр пучка, макс.	30 мм
Диаметр пучка, мин.	20 мм	Класс пожаростойкости UL 94	HB
Материал	Полиэтилентерефталат (PET)	Номинальный диаметр	20 мм
Практическое сечение	706 mm ²	Температурный диапазон вставки	-50...150 °C
Цветовой код	серебристо-серый		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	------------------------------------------