


CBC-FB 10-18/200**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Спиралевидные и оплетенные рукава особенно подходят для создания компактных систем прокладки кабеля в коммутационных устройствах и шкафах управления. Они используются для прокладки, защиты и связывания кабелей и проводов – например, в местах перехода между внутренней частью корпуса и дверью.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Версия | Ткань защитного кабельного рукава |
| Заказ № | 2588930000 |
| Тип | CBC-FB 10-18/200 |
| GTIN (EAN) | 4050118602494 |
| Кол. | 200 м |

CVC-FB 10-18/200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|---------|------------|------------------|------------|
| Длина | 200 000 мм | Длина (в дюймах) | 7 874 inch |
| Диаметр | 18 мм | Масса нетто | 7,94 g |

Температуры

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Температурный диапазон вставки | -50...150 °C |
|--------------------------------|--------------|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002604 | ETIM 7.0 | EC002604 |
| ETIM 8.0 | EC002604 | ETIM 9.0 | EC002604 |
| ECLASS 9.1 | 27-43-03-02 | ECLASS 10.0 | 27-43-03-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-43-03-02 | ECLASS 12.0 | 27-43-03-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-43-03-02 | ECLASS 14.0 | 27-43-03-02 |

Общая информация

| | | | |
|----------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|
| Диаметр | 18 мм | Диаметр пучка, макс. | 18 мм |
| Диаметр пучка, мин. | 10 мм | Класс пожаростойкости UL 94 | HB |
| Материал | Полиэтилентерефталат (PET) | Номинальный диаметр | 10 мм |
| Практическое сечение | 254 mm ² | Температурный диапазон вставки | -50...150 °C |
| Цветовой код | серебристо-серый | | |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| REACH SVHC | / |
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

| | |
|---------|--|
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
|---------|--|