

CD-LID 50 DKG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.

Основные данные для заказа

Исполнение	Крышка кабельного канала, 50 mm
Номер для заказа	2589050000
Тип	CD-LID 50 DKG
GTIN (EAN)	4050118602517
Кол.	2 м

CD-LID 50 DKG Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	50 мм	Ширина (в дюймах)	1,969 inch
Длина	2 000 мм	Длина (в дюймах)	78,74 inch
Масса нетто	95 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-25...120 °C
--------------------------------	--------------

Классификации

ETIM 6.0	EC000727	ETIM 7.0	EC000727
ETIM 8.0	EC000727	ETIM 9.0	EC000727
ECLASS 9.1	27-40-07-76	ECLASS 10.0	27-40-07-76
ECLASS 11.0	27-40-07-76	ECLASS 12.0	27-40-07-76
ECLASS 13.0	27-40-07-76		

Общая информация

Без отслеживания	Да	Вид монтажа	зафиксированный
Галогены	Нет	Гибкий кабельный канал	Нет
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Крышка	Да
Материал	Фениленокссветодиодный сополимер	Температурный диапазон вставки	-25...120 °C
Цветовой код	темно-серый		

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	------------------------------------------