

**CD 40X25 4/6 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

Широкий ряд кабельных каналов позволяет создавать гибкую систему монтажа электропроводки неизменного качества. Точные размеры штампованных отверстий по стандарту DIN EN 50085-2-3 обеспечивают точность установки. Наряду с удерживающими кабельными наконечниками в качестве средства фиксации для уже смонтированных проводов оптимальный механизм закрытия обеспечивает удобное защелкивание, а также надежную посадку крышки.

**Основные данные для заказа**

|                  |  |
|------------------|--|
| Исполнение       | Кабельный канал, 40 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm |
| Номер для заказа | <a href="#">2589130000</a>                                 |
| Тип              | CD 40X25 4/6 GY  |
| GTIN (EAN)       | 4050118602715  |
| Кол.             | 60 м   |

## CD 40X25 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |          |                   |            |
|-------------|----------|-------------------|------------|
| Высота      | 40 мм    | Высота (в дюймах) | 1,575 inch |
| Ширина      | 25 мм    | Ширина (в дюймах) | 0,984 inch |
| Длина       | 2 000 мм | Длина (в дюймах)  | 78,74 inch |
| Масса нетто | 243 g    |                   |            |

## Температуры

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Температурный диапазон вставки | -5...60 °C |
|--------------------------------|------------|

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000012    | ETIM 7.0    | EC000012    |
| ETIM 8.0    | EC000012    | ETIM 9.0    | EC000012    |
| ECLASS 9.1  | 27-40-07-03 | ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 | ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-07-03 |             |             |

## Общая информация

|                                |  |                            |                              |
|--------------------------------|--|----------------------------|------------------------------|
| Без отслеживания               | Да                                     | Версия боковой панели      | шлифованный                  |
| Вид монтажа                    | привинченный, клееный,<br>на заклепках | Входит в комплект поставки | Кабельный канал, Крышка      |
| Галогены                       | Да                                     | Гибкий кабельный канал     | Нет                          |
| Класс пожаростойкости UL 94    | V-0                                    | Крышка                     | Да                           |
| Материал                       | ПВХ / без содержания<br>свинца         | Нормы                      | По стандарту<br>DIN EN 50085 |
| Практичное сечение             | 760 mm <sup>2</sup>                    | Расстояние между шлицами   | 6 мм                         |
| Температурный диапазон вставки | -5...60 °C                             | Цветовой код               | серый                        |
| Ширина шлица                   | 4 мм                                   |                            |                              |

## Сертификаты

Сертификаты



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS                  | Соответствовать |
| UL File Number Search | Сайт UL         |
| Сертификат № (UR)     | E500004         |

## Загрузки


|         |  |
|---------|--|
| Каталог | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|---------|--|

**CD 40X25 4/6 GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## CD 40X25 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Заклепка и крышка

Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.



## Основные данные для заказа

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип              | EXRV-T 6.5                 | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">2582710000</a> | Инструмент для установки заклепок под развальцовку |
| GTIN (EAN)       | 4050118571615              |  |
| Кол.             | 4 Шт.                      |  |
| Тип              | EXRV 4.5                   | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">2582700000</a> | Заклепка под развальцовку, 27.5 mm x               |
| GTIN (EAN)       | 4050118571622              |  |
| Кол.             | 1 000 Шт.                  |  |
| Тип              | EXRV-T 4.5                 | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">2582720000</a> | Инструмент для установки заклепок под развальцовку |
| GTIN (EAN)       | 4050118571578              |  |
| Кол.             | 4 Шт.                      |  |
| Тип              | EXRV 6.5                   | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">2582690000</a> | Заклепка под развальцовку, 32 mm x                 |
| GTIN (EAN)       | 4050118571639              |  |
| Кол.             | 1 000 Шт.                  |  |

## Стеновой кронштейн

Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.



## Основные данные для заказа

|                  |                            |                                     |
|------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Тип              | CD-RETA                    | Исполнение                          |
| Номер для заказа | <a href="#">2584080000</a> | Рычаг соединителя кабельных каналов |
| GTIN (EAN)       | 4050118564204              |                                     |
| Кол.             | 100 Шт.                    |                                     |

## CD 40X25 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Маркировка



Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип              | CD-LBH                     | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">2502850000</a> | Держатель реек с этикетками для кабельного канала, 30 mm x   |
| GTIN (EAN)       | 4050118571691              |  |
| Кол.             | 150 шт.                    |  |
| Тип              | CD-LB                      | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">2502680000</a> | Рейка с этикетками для кабельного канала, 15 mm x            |
| GTIN (EAN)       | 4050118571646              |  |
| Кол.             | 150 шт.                    |  |
| Тип              | CD-LBK                     | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">2504120000</a> | Рейка с этикетками для кабельного канала (комплект), 30 mm x |
| GTIN (EAN)       | 4050118564242              |  |
| Кол.             | 20 шт.                     |  |

## DIN



Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.

## Основные данные для заказа

|                  |                           |                                 |
|------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Тип              | CD-LID 25 GY              | Исполнение                      |
| Номер для заказа | <a href="#">250110000</a> | Крышка кабельного канала, 25 mm |
| GTIN (EAN)       | 4050118600650             |                                 |
| Кол.             | 2 м                       |                                 |