

CD 80X25 4/6 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Широкий ряд кабельных каналов позволяет создавать гибкую систему монтажа электропроводки неизменного качества. Точные размеры штампованных отверстий по стандарту DIN EN 50085-2-3 обеспечивают точность установки. Наряду с удерживающими кабельными наконечниками в качестве средства фиксации для уже смонтированных проводов оптимальный механизм закрытия обеспечивает удобное защелкивание, а также надежную посадку крышки.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|--|
| Исполнение | Кабельный канал, 80 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm |
| Номер для заказа | 2589180000 |
| Тип | CD 80X25 4/6 GY |
| GTIN (EAN) | 4050118602692 |
| Кол. | 32 м |

CD 80X25 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|-----------|-------------------|------------|
| Высота | 80 мм | Высота (в дюймах) | 3,15 inch |
| Ширина | 25 мм | Ширина (в дюймах) | 0,984 inch |
| Длина | 2 000 мм | Длина (в дюймах) | 78,74 inch |
| Масса нетто | 403,125 g | | |

Температуры

| | |
|--------------------------------|------------|
| Температурный диапазон вставки | -5...60 °C |
|--------------------------------|------------|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000012 | ETIM 7.0 | EC000012 |
| ETIM 8.0 | EC000012 | ETIM 9.0 | EC000012 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-07-03 | ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 | ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-07-03 | | |

Общая информация

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Без отслеживания | Да | Версия боковой панели | шлифованный |
| Вид монтажа | привинченный, клееный, на заклепках | Входит в комплект поставки | Кабельный канал, Крышка |
| Галогены | Да | Гибкий кабельный канал | Нет |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | Крышка | Да |
| Материал | ПВХ / без содержания свинца | Нормы | По стандарту DIN EN 50085 |
| Практичное сечение | 1 520 mm ² | Расстояние между шлицами | 6 мм |
| Температурный диапазон вставки | -5...60 °C | Цветовой код | серый |
| Ширина шлица | 4 мм | | |

Сертификаты

Сертификаты



| | |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
| UL File Number Search | Сайт UL |
| Сертификат № (UR) | E500004 |

Загрузки

| | |
|--------------------|--|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |

CD 80X25 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



CD 80X25 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Стеновой кронштейн



Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Тип | CD-RETA | Исполнение |
| Номер для заказа | 2554080000 | Рычаг соединителя кабельных каналов |
| GTIN (EAN) | 4050118564204 | |
| Кол. | 100 шт. | |

DIN



Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Тип | CD-LID 25 GY | Исполнение |
| Номер для заказа | 2550110000 | Крышка кабельного канала, 25 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118600650 | |
| Кол. | 2 м | |

CD 80X25 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Заклепка и крышка

Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.



Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип | EXRV 6.5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 2582690000 | Заклепка под развальцовку, 32 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571639 | |
| Кол. | 1 000 Шт. | |
| Тип | EXRV-T 4.5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 2582720000 | Инструмент для установки заклепок под развальцовку |
| GTIN (EAN) | 4050118571578 | |
| Кол. | 4 Шт. | |
| Тип | EXRV-T 6.5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 2582710000 | Инструмент для установки заклепок под развальцовку |
| GTIN (EAN) | 4050118571615 | |
| Кол. | 4 Шт. | |
| Тип | EXRV 4.5 | Исполнение |
| Номер для заказа | 2582700000 | Заклепка под развальцовку, 27.5 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571622 | |
| Кол. | 1 000 Шт. | |

Маркировка

Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.



Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип | CD-LB | Исполнение |
| Номер для заказа | 2582680000 | Рейка с этикетками для кабельного канала, 15 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571646 | |
| Кол. | 150 Шт. | |
| Тип | CD-LBK | Исполнение |
| Номер для заказа | 2584120000 | Рейка с этикетками для кабельного канала (комплект), 30 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118564242 | |
| Кол. | 20 Шт. | |

CD 80X25 4/6 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Аксессуары**

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип | CD-LBH | Исполнение |
| Номер для заказа | 0502850000 | Держатель реек с этикетками для кабельного канала, 30 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571691 | |
| Кол. | 150 шт. | |