

CBC 25/20 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Спиралевидные и оплетенные рукава особенно подходят для создания компактных систем прокладки кабеля в коммутационных устройствах и шкафах управления. Они используются для прокладки, защиты и связывания кабелей и проводов – например, в местах перехода между внутренней частью корпуса и дверью.

Основные данные для заказа

Версия	Защитный кабельный рукав
Заказ №	2589430000
Тип	CBC 25/20 BK
GTIN (EAN)	4050118603606
Кол.	20 м

CBC 25/20 ВК

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	20 000 мм	Длина (в дюймах)	787,4 inch
Диаметр	25 мм	Масса нетто	95,2 g

Температуры

Температурный диапазон вставки	-20...90 °C
--------------------------------	-------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002604	ETIM 7.0	EC002604
ETIM 8.0	EC002604	ETIM 9.0	EC002604
ECLASS 9.1	27-43-03-02	ECLASS 10.0	27-43-03-02
ECLASS 11.0	27-43-03-02	ECLASS 12.0	27-43-03-02
ECLASS 13.0	27-43-03-02	ECLASS 14.0	27-43-03-02

Общая информация

Диаметр	25 мм	Диаметр пучка, макс.	25 мм
Класс пожаростойкости UL 94	HB	Материал	Полипропилен
Номинальный диаметр	25 мм	Практичное сечение	490 mm²
Температурный диапазон вставки	-20...90 °C	Цветовой код	черный, RAL 7021

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--