

CD-BO 80X60 4/6 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Широкий ряд кабельных каналов позволяет создавать гибкую систему монтажа электропроводки неизменного качества. Точные размеры штампованных отверстий по стандарту DIN EN 50085-2-3 обеспечивают точность установки. Наряду с удерживающими кабельными наконечниками в качестве средства фиксации для уже смонтированных проводов оптимальный механизм закрытия обеспечивает удобное защелкивание, а также надежную посадку крышки.

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный канал, напольный, 80 mm x 60 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Заказ №	2589620000
Тип	CD-BO 80X60 4/6 GY
GTIN (EAN)	4050118601138
Кол.	24 м

CD-BO 80X60 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	80 мм	Высота (в дюймах)	3,15 inch
Ширина	60 мм	Ширина (в дюймах)	2,362 inch
Длина	2 000 мм	Длина (в дюймах)	78,74 inch
Масса нетто	742 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-5...60 °C
--------------------------------	------------

Классификации

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03		

Общая информация

Без отслеживания	Да	Версия боковой панели	шлифованный
Вид монтажа	привинченный, клееный, на заклепках	Входит в комплект поставки	Кабельный канал, Крышка
Галогены	Да	Гибкий кабельный канал	Нет
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Крышка	Да
Материал	ПВХ / без содержания свинца	Напольные рейки	1
Нормы	По стандарту DIN EN 50085	Практичное сечение	4 175 mm ²
Расстояние между шлицами	6 мм	Температурный диапазон вставки	-5...60 °C
Цветовой код	серый	Ширина шлица	4 мм

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E500004

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--

CD-BO 80X60 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



CD-BO 80X60 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Стеновой кронштейн



Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.

Основные данные для заказа

Тип	CD-RETA	Версия
Заказ №	2554080000	Рычаг соединителя кабельных каналов
GTIN (EAN)	4050118564204	
Кол.	100 Шт.	

Заклепка и крышка



Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.

Основные данные для заказа

Тип	EXRV 6.5	Версия
Заказ №	2562690000	Заклепка под развальцовку, 32 mm x
GTIN (EAN)	4050118571639	
Кол.	1 000 Шт.	
Тип	CD-SCCV	Версия
Заказ №	2554000000	Винтовая крышка кабельного канала
GTIN (EAN)	4050118564136	
Кол.	1 000 Шт.	
Тип	EXRV-T 4.5	Версия
Заказ №	2562720000	Инструмент для установки заклепок под развальцовку
GTIN (EAN)	4050118571578	
Кол.	4 Шт.	
Тип	EXRV-T 6.5	Версия
Заказ №	2562710000	Инструмент для установки заклепок под развальцовку
GTIN (EAN)	4050118571615	
Кол.	4 Шт.	
Тип	EXRV 4.5	Версия
Заказ №	2562700000	Заклепка под развальцовку, 27.5 mm x
GTIN (EAN)	4050118571622	
Кол.	1 000 Шт.	

CD-BO 80X60 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Метрические



Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.

Основные данные для заказа

Тип	CD-LID 60 GY	Версия
Заказ №	2590050000	Крышка кабельного канала, 60 mm
GTIN (EAN)	4050118600711	
Кол.	2 м	

Т-образный



Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.

Основные данные для заказа

Тип	CD-RETT 60	Версия
Заказ №	2554100000	Тройниковый соединитель кабельных каналов
GTIN (EAN)	4050118564228	
Кол.	25 шт.	

Тип	CD-RETT 40	Версия
Заказ №	2554090000	Тройниковый соединитель кабельных каналов
GTIN (EAN)	4050118564211	
Кол.	40 шт.	

CD-BO 80X60 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Разделитель



Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.

Основные данные для заказа

Тип	CD-SE 80	Версия
Заказ №	2553980000	Разделитель кабельных каналов, 80 mm x
GTIN (EAN)	4050118564112	
Кол.	32 Шт.	

Плоский



Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.

Основные данные для заказа

Тип	CD-RET 60	Версия
Заказ №	2554030000	Соединитель кабельных каналов
GTIN (EAN)	4050118564167	
Кол.	500 Шт.	

CD-BO 80X60 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Маркировка



Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.

Основные данные для заказа

Тип	CD-LB	Версия
Заказ №	2562680000	Рейка с этикетками для кабельного канала, 15 mm x
GTIN (EAN)	4050118571646	
Кол.	150 Шт.	
Тип	CD-LBH	Версия
Заказ №	2562850000	Держатель реек с этикетками для кабельного канала, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118571691	
Кол.	150 Шт.	
Тип	CD-LBK	Версия
Заказ №	2554120000	Рейка с этикетками для кабельного канала (комплект), 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118564242	
Кол.	20 Шт.	