

**CD-LID 100 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Крышка кабельного канала, 100 mm
Номер для заказа	<a href="#">2590000000</a>
Тип	CD-LID 100 GY
GTIN (EAN)	4050118600766
Кол.	2 м

## CD-LID 100 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Ширина	100 мм	Ширина (в дюймах)	3,937 inch
Длина	2 000 мм	Длина (в дюймах)	78,74 inch
Масса нетто	275 g		

## Температуры

Температурный диапазон вставки	-5...60 °C
--------------------------------	------------

## Классификации

ETIM 6.0	EC000727	ETIM 7.0	EC000727
ETIM 8.0	EC000727	ETIM 9.0	EC000727
ECLASS 9.1	27-40-07-76	ECLASS 10.0	27-40-07-76
ECLASS 11.0	27-40-07-76	ECLASS 12.0	27-40-07-76
ECLASS 13.0	27-40-07-76		

## Общая информация

Без отслеживания	Да	Вид монтажа	зафиксированный
Галогены	Да	Гибкий кабельный канал	Нет
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Крышка	Да
Материал	ПВХ / без содержания свинца	Температурный диапазон вставки	-5...60 °C
Цветовой код	серый		

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
---------	--