

CD-LID 40 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Повысьте гибкость монтажа электропроводки с помощью исчерпывающего ассортимента наших принадлежностей, доступных из единого источника.

Основные данные для заказа

Исполнение	Крышка кабельного канала, 40 mm
Номер для заказа	2590080000
Тип	CD-LID 40 GY
GTIN (EAN)	4050118600681
Кол.	2 м

CD-LID 40 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Ширина	40 мм	Ширина (в дюймах)	1,575 inch
Длина	2 000 мм	Длина (в дюймах)	78,74 inch
Масса нетто	95 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -5...60 °C

Классификации

ETIM 6.0	EC000727	ETIM 7.0	EC000727
ETIM 8.0	EC000727	ETIM 9.0	EC000727
ECLASS 9.1	27-40-07-76	ECLASS 10.0	27-40-07-76
ECLASS 11.0	27-40-07-76	ECLASS 12.0	27-40-07-76
ECLASS 13.0	27-40-07-76		

Общая информация

Без отслеживания	Да	Вид монтажа	зафиксированный
Галогены	Да	Гибкий кабельный канал	Нет
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Крышка	Да
Материал	ПВХ / без содержания свинца	Температурный диапазон вставки	-5...60 °C
Цветовой код	серый		

Сертификаты

ROHS Соответствовать

ЗагрузкиКаталог [Catalogues in PDF-format](#)