

THM MULTIMARK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Исполнение	Оборудование для печати маркировки, Термопринтер, Метод термопереноса, 300 DPI, MultiMark, Термоусадочные трубки, Этикетки в рулонах
Номер для заказа	2599430000
Тип	THM MULTIMARK
GTIN (EAN)	4050118626377
Кол.	1 Шт.

Дата создания 23 мая 2024 г. 8:28:56 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	253 мм	Глубина (дюймов)	9,961 inch
Высота	320 мм	Высота (в дюймах)	12,598 inch
Ширина	253 мм	Ширина (в дюймах)	9,961 inch
Масса нетто	5 800 g		

Системы нанесения надписей

Memory (RAM)	256 Mб	Входит в комплект поставки	THM MultiMark, Руководство, Кабель USB, Сетевой кабель питания, Вилка (Европа), Вилка (США), Вилка (Великобритания), Драйвер принтера, Программа M-Print [®] PRO, Красящая лента RIBBON MM-TB 25/360 SW, Красящая лента RIBBON MM 110/360 SW, Сердечник красящей ленты, Печатный ролик, Прижимной ролик
Интерфейс	USB 2.0, Ethernet	Метод выполнения печати	Метод термомпереноса
Напряжение питания	100...240 V AC	ОС	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Программное обеспечение	M-Print [®] PRO	Работа от аккумулятора	Нет
Разрешение печати, макс.	300 DPI	Скорость печати	max. 150 mm/s
Тип маркировки	MultiMark, Термоусадочные трубки, Этикетки в рулонах	Требования к системе	PC with operating system Windows 7, 8 or 10

Классификации

ETIM 6.0	EC0006 10	ETIM 7.0	EC0006 10
ETIM 8.0	EC0006 10	ETIM 9.0	EC0006 10
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	China RoHS Declaration Declaration of Conformity
Пользовательская документация	THM MULTIMARK
Каталог	Catalogues in PDF-format

TНМ MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Исполнение
Номер для заказа	40501880000	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118462944	
Кол.	1 Шт.	
Тип	RIBBON MM 76/360 SW	Исполнение
Номер для заказа	40501830000	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118389951	
Кол.	1 Шт.	
Тип	RIBBON HSS HF EL 40/300 ...	Исполнение
Номер для заказа	405018210000	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118228823	
Кол.	1 Шт.	
Тип	RIBBON MM 110/360 SW	Исполнение
Номер для заказа	4050183070000	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118390049	
Кол.	1 Шт.	
Тип	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Исполнение
Номер для заказа	4050183090000	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118390216	
Кол.	1 Шт.	
Тип	RIBBON MM 84/300 WS	Исполнение
Номер для заказа	4050183040000	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118390025	
Кол.	1 Шт.	


THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

THM MMP



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	THM MMP ROLLER MF	
Номер для заказа	4851860000	
GTIN (EAN)	4050118531305	
Кол.	1 Шт.	
Тип	THM MMP EXT.RH	
Номер для заказа	4852920000	
GTIN (EAN)	4050118102307	
Кол.	1 Шт.	
Тип	THM MMP ROLLER 30	
Номер для заказа	4857430000	
GTIN (EAN)	4050118160253	
Кол.	1 Шт.	
Тип	THM MMP ROLLER 115	
Номер для заказа	4857420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Кол.	1 Шт.	
Тип	THM MMP CUTTER	Исполнение
Номер для заказа	4851160000	Комплект резака
GTIN (EAN)	4050118163155	
Кол.	1 Шт.	
Тип	THM MMP ROLLER SFM 4	
Номер для заказа	4855010000	
GTIN (EAN)	4064675427346	
Кол.	1 Шт.	
Тип	THM MMP CASE	Исполнение
Номер для заказа	4857760000	Пустая коробка / Чемодан
GTIN (EAN)	4050118473131	
Кол.	1 Шт.	
Тип	THM MMP ROLLER SFM 1	
Номер для заказа	4859000000	
GTIN (EAN)	4064675259985	
Кол.	1 Шт.	
Тип	THM MMP ROLLER TB	
Номер для заказа	4858500000	
GTIN (EAN)	4050118498721	
Кол.	1 Шт.	
Тип	THM MMP ROLLER MF-W	
Номер для заказа	4859150000	
GTIN (EAN)	4050118531091	
Кол.	1 Шт.	

Дата создания 23 мая 2024 г. 8:28:56 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	THM MMP PERFORATOR	Исполнение
Номер для заказа	405016330000	Комплект резака
GTIN (EAN)	4050118219388	
Кол.	1 Шт.	
Тип	THM MMP ROLLER SFM 2	
Номер для заказа	40646210000	
GTIN (EAN)	4064675063230	
Кол.	1 Шт.	
Тип	THM MMP ROLLER SFM 3	
Номер для заказа	405019270000	
GTIN (EAN)	4050118849158	
Кол.	1 Шт.	