

## THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

Версия	Оборудование для печати маркировки, Термопринтер, Метод термопереноса, 300 DPI, MultiMark, Термоусадочные трубки, Этикетки в рулонах
Заказ №	<a href="#">2599440000</a>
Тип	THM MULTIMARK PLUS
GTIN (EAN)	4050118626360
Кол.	1 Шт.

## THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	274 мм	Глубина (дюймов)	10,787 inch
Высота	446 мм	Высота (в дюймах)	17,559 inch
Ширина	242 мм	Ширина (в дюймах)	9,528 inch
Масса нетто	10 000 g		

## Системы нанесения надписей

Входит в комплект поставки	THM MultiMark, Кабель USB, Сетевой кабель питания, Вилка (Европа), Вилка (США), Вилка (Великобритания), Драйвер принтера, Программа M-Print® PRO, Красящая лента RIBBON MM-TB 25/360 SW, Красящая лента RIBBON MM 110/360 SW, Сердечник красящей ленты, Печатный ролик, Прижимной ролик, Руководство, WLAN stick	Интерфейс	USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi
Метод выполнения печати	Метод термопереноса	Напряжение питания	100...240 V AC
ОС	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	Программное обеспечение	M-Print® PRO
Работа от аккумулятора	Нет	Разрешение печати, макс.	300 DPI
Скорость печати	max. 300 mm/s	Тип маркировки	MultiMark, Термоусадочные трубки, Этикетки в рулонах
Требования к системе	PC with operating system Windows 7, 8 or 10		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

## THM MULTIMARK PLUS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">China RoHS Declaration Declaration of Conformity</a>
Пользовательская документация	<a href="#">MANUAL THM MULTIMARK PLUS</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## THM MULTIMARK PLUS



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	MM PLUS ROLLER TB	
Заказ №	<a href="#">2661600000</a>	
GTIN (EAN)	4050118681246	
Кол.	1 Шт.	
Тип	MM PLUS ROLLER MF-W	
Заказ №	<a href="#">2661620000</a>	
GTIN (EAN)	4050118681239	
Кол.	1 Шт.	
Тип	MM PLUS ROLLER MF	
Заказ №	<a href="#">2661610000</a>	
GTIN (EAN)	4050118681222	
Кол.	1 Шт.	
Тип	THM PLUS M PERFORATOR	Версия
Заказ №	<a href="#">1540770000</a>	Комплект резака
GTIN (EAN)	4050118345711	
Кол.	1 Шт.	