

**SQV 6/4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Привинчиваемые перемычки легко монтируются и демонтируются. Благодаря большой поверхности контакта даже высокие токи передаются с максимальной надежностью контакта.

**Основные данные для заказа**

|                  |  |
|------------------|--|
| Исполнение       | Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 4, Шаг в мм (P): 18.00, Изолированный: Нет, 125 A, черный, серый |
| Номер для заказа | <a href="#">2615100000</a>   |
| Тип              | SQV 6/4  |
| GTIN (EAN)       | 4050118653885  |
| Кол.             | 50 Шт.   |

## SQV 6/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |                   |            |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| Глубина     | 32 мм   | Глубина (дюймов)  | 1,26 inch  |
| Высота      | 7,5 мм  | Высота (в дюймах) | 0,295 inch |
| Ширина      | 61,1 мм | Ширина (в дюймах) | 2,406 inch |
| Масса нетто | 17,42 g |                   |            |

## Температуры

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Температура хранения | -25 °C...55 °C |
|----------------------|----------------|

## Дополнительные технические данные

|  |              |             |              |
|--|--------------|-------------|--------------|
| Вид крепления                                | привинченный | Вид монтажа | привинченный |
| Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Нет          |             |              |

## Общие сведения

|                    |   |
|--------------------|---|
| Количество полюсов | 4 |
|--------------------|---|

## Параметры системы

|            |               |
|------------|---------------|
| Исполнение | Переключатель |
|------------|---------------|

## Переключатель

|                              |       |     |               |
|------------------------------|-------|-----|---------------|
| Расчетный ток, многополюсный | 125 A | Тип | Переключатель |
|------------------------------|-------|-----|---------------|

## Размеры

|              |       |
|--------------|-------|
| Шаг в мм (P) | 18 мм |
|--------------|-------|

## Расчетные данные

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Номинальный ток | 125 A |
|-----------------|-------|

## Характеристики материала

|          |          |              |               |
|----------|----------|--------------|---------------|
| Материал | Полиамид | Цветовой код | черный, серый |
|----------|----------|--------------|---------------|

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

## Экологическое соответствие изделия

|            |   |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**SQV 6/4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)