


SRQB 4/3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Привинчиваемые перемычки легко монтируются и демонтируются. Благодаря большой поверхности контакта даже высокие токи передаются с максимальной надежностью контакта.

Основные данные для заказа

Исполнение	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 11.00, Изолированный: Да, 41 А, черный
Номер для заказа	2615230000
Тип	SRQB 4/3
GTIN (EAN)	4050118653656
Кол.	50 Шт.

SRQB 4/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	3,5 мм	Глубина (дюймов)	0,138 inch
Высота	28,4 мм	Высота (в дюймах)	1,118 inch
Ширина	28 мм	Ширина (в дюймах)	1,102 inch
Масса нетто	0,54 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Вид монтажа	привинченный
Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет		

Общие сведения

Количество полюсов	3
--------------------	---

Параметры системы

Исполнение	Переключатель
------------	---------------

Переключатель

Расчетный ток, многополюсный	41 А	Тип	Переключатель
------------------------------	------	-----	---------------

Размеры

Шаг в мм (P)	11 мм
--------------	-------

Расчетные данные

Номинальный ток	41 А
-----------------	------

Характеристики материала

Материал	Полиамид	Цветовой код	черный
----------	----------	--------------	--------

Классификации

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Дата создания 3 июля 2024 г. 6:05:36 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

SRQB 4/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)