

## ESG-FO 6/17 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Гарантия длительного срока службы: ESG**

Данные этикетки различных цветов и форматов имеют надежную клеевую основу, которая обеспечивает наилучшее прикрепление к поверхности. Двухслойный полиэстер делает основной материал очень тонким, но при этом чрезвычайно стойким к разрыву.

**Ваши преимущества при использовании****MultiMark**

- Резные материалы для разных требований
- Возможность использования с оборудованием многих производителей
- Маркировочные элементы для устройств с привычным дизайном

**Основные данные для заказа**

Исполнение	ESG, Маркировочные элементы для устройств, 6 x 17 mm, белый
Номер для заказа	<a href="#">2619990000</a>
Тип	ESG-FO 6/17 MM WS
GTIN (EAN)	4050118626094
Кол.	1 000 Шт.
совместимый принтер	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

## ESG-FO 6/17 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	0,55 мм	Глубина (дюймов)	0,022 inch
Высота	6 мм	Высота (в дюймах)	0,236 inch
Ширина	17 мм	Ширина (в дюймах)	0,669 inch
Масса нетто	0,067 g		

## Температуры

Температурный диапазон вставки -30...80 °C

## Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

## Общие данные

Галогены	Нет	Исполнение	самоклеящийся, без содержания галогенов
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Клей	Вспененный полиэтилен с акриловым клеем
Материал	Полиэстер	Размер маркировочной области	6 x 17 mm
Сертификация по стандарту UL 969	Да	Температурный диапазон вставки	-30...80 °C
Температурный диапазон, макс..	80 °C	Температурный диапазон, мин.	-30 °C
Цветовой код	белый	Ширина	17 мм

## Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

## Загрузки

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

**ESG-FO 6/17 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## ESG-FO 6/17 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM 76/360 SW	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4095080000</a>	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118389951	
Кол.	1 Шт.	

## THM MMP



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	THM MMP ROLLER 115	
Номер для заказа	<a href="#">4057420000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Кол.	1 Шт.	

## ESG-FO 6/17 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## THM MULTIMARK PLUS



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	MM PLUS ROLLER 110
Номер для заказа	<a href="#">6632590000</a>
GTIN (EAN)	4050118708097
Кол.	1 Шт.