

**SM-FO 18/9.5 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Предотвращение неправильных действий: SM**

Маркировочные элементы MultiMark для устройств могут использоваться для маркировки оборудования от разных производителей. Независимо от области применения они обеспечивают четкую идентификацию всех компонентов, таких как устройства управления и сигнальные устройства от различных поставщиков.

**Ваши преимущества при использовании MultiMark**

- Резные материалы для разных требований
- Возможность использования с оборудованием многих производителей
- Маркировочные элементы для устройств с привычным дизайном

**Основные данные для заказа**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Исполнение          | SwitchMark, Маркировочные элементы для устройств, 9 x 18 mm, белый |
| Номер для заказа    | <a href="#">2621160000</a>   |
| Тип                 | SM-FO 18/9.5 MM WS   |
| GTIN (EAN)          | 4050118625882  |
| Кол.                | 500 шт.  |
| совместимый принтер | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>              |

## SM-FO 18/9.5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |                   |            |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| Глубина     | 0,55 мм | Глубина (дюймов)  | 0,022 inch |
| Высота      | 9 мм    | Высота (в дюймах) | 0,354 inch |
| Ширина      | 18 мм   | Ширина (в дюймах) | 0,709 inch |
| Масса нетто | 0,1 g   |                   |            |

## Температуры

Температурный диапазон вставки -30...80 °C

## Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

## Общие данные

|                                |             |                                  |   |
|--------------------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Галогены                       | Нет         | Исполнение                       | без содержания галогенов, самоклеящийся |
| Класс пожаростойкости UL 94    | V-0         | Клей                             | Вспененный полиэтилен с акриловым клеем |
| Количество на один рулон       | 500         | Материал                         | Полиэстер                               |
| Размер маркировочной области   | 9 x 18 mm   | Сертификация по стандарту UL 969 | Да                                      |
| Температурный диапазон вставки | -30...80 °C | Температурный диапазон, макс..   | 80 °C                                   |
| Температурный диапазон, мин.   | -30 °C      | Цветовой код                     | белый                                   |
| Ширина                         | 18 мм       |                                  |   |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

## Загрузки

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

**SM-FO 18/9.5 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## SM-FO 18/9.5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## THM MULTIMARK PLUS



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Тип              | MM PLUS ROLLER 110         |
| Номер для заказа | <a href="#">4832590000</a> |
| GTIN (EAN)       | 4050118708097              |
| Кол.             | 1 Шт.                      |

## THM MMP



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Тип              | THM MMP ROLLER 115         |
| Номер для заказа | <a href="#">4857420000</a> |
| GTIN (EAN)       | 4050118160314              |
| Кол.             | 1 Шт.                      |

## SM-FO 18/9.5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

|                  |                           |                |
|------------------|---------------------------|----------------|
| Тип              | RIBBON MM 76/360 SW       | Исполнение     |
| Номер для заказа | <a href="#">405080000</a> | Красящая лента |
| GTIN (EAN)       | 4050118389951             |                |
| Кол.             | 1 Шт.                     |                |